

[Alle Produkte](#) / [Laser](#) / [Laser](#) / [Industrielaser und Ausrichtungslaser](#)

DPSS-Punktlaser



- TTL-Modulation bis 10 kHz
- Transversale Mode TEM_{00}
- Ausgangswellenlängen blau, grün, gelb und IR
- TEC-Controller oder Wärmesenke werden für Betrieb benötigt ([separat verkauft](#))



Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Mode: TEM_{00}

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C): 23 to 27

Technische Informationen

Produkte

Wellenlänge (nm)	Ausgangsleistung (mW)	Strahldurchmesser (mm)	Strahldivergenz (mrad)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
473.00	10	1.5	<1.5	#19-469	€1.305,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
520.00	1	3.5	<1	#29-130	€337,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
520.00	5	3.5	<1	#29-131	€355,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
520.00	10	3.5	<1	#29-132	€371,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
520.00	25	3.5	<1	#29-133	€535,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
520.00	50	3.5	<1	#29-134	€705,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
532.00	1	1.0	<1	#37-026	€337,00 <small>Mengenrabatte</small>	13 In Stock
532.00	5	1.0	<1	#37-027	€355,00 <small>Mengenrabatte</small>	8 In Stock
532.00	10	1.0	<1	#37-028	€371,00 <small>Mengenrabatte</small>	7 In Stock
532.00	25	1.5	<1.5	#19-470	€535,00 <small>Mengenrabatte</small>	1 In Stock
532.00	80	1.5	<1.5	#19-471	€705,00 <small>Mengenrabatte</small>	5 In Stock
589.00	10	1.5	<1.5	#19-472	€1.635,00 <small>Mengenrabatte</small>	3 In Stock
1,064.00	1	1.0	<1	#37-041	€337,00 <small>Mengenrabatte</small>	5 In Stock



Rezertifiziert

Artikelnr.: 37-041-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Alle Originalteile
enthalten, perfekt)

Rezertifizierte Produkte

Normalerweise sind 1-2 Stück eines
rezertifizierten Produkts auf Lager. Für
genaue Angaben zur Verfügbarkeit
wenden Sie sich bitte an unser
Vertriebsteam.

Bei Produkten, die als "rezertifiziert"
gekennzeichnet sind, handelt es sich um
Rückläufer, die aus verschiedenen
Gründen nicht als "neu" wieder in den
Verkauf gehen können:

- fehlende Originalverpackung
- Gebrauchsspuren – Kratzer,
Abriebe oder sonstige
geringfügige Mängel
- Reparatur – Produkt wurde
repariert und entspricht originalen
Werkspezifikationen
- Werk-Rücksendungen – Produkt
wurde im Originalzustand
zurückgeschickt

1,064.00	1	1.0	<1	Rezertifizierte Produkte werden auf Beschädigungen überprüft und alle notwendigen Reparaturen werden vorgenommen. Edmund Optics bescheinigt für diese Produkte, dass sie sich in einem guten, betriebsfähigen Zustand befinden. Da die Verfügbarkeit der Produkte stark begrenzt ist, werden die Artikel gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen verkauft. Unvollkommenheiten werden in der Produktbeschreibung über die unterstehenden Codes mitgeteilt. Für die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Edmund Optics®	€410,46	1 In Stock
----------	---	-----	----	---	---------	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 : www.edmundoptics.com

Komponenten		Gebrauchsspuren	
Alle		perfekt	
05	Originalteile enthalten	P	
04	Anleitung fehlt	N	geringfügiger Defekt / Kratzer
03	Anleitung und kleines Zubehör fehlen	J	schwerer Defekt / Kratzer
02	Anleitung und großes Zubehör fehlen		

1,064.00	5	1.0	<1	#37-042	€355,00 Mengenrabatte	11 In Stock
----------	---	-----	----	---------	--	-------------