

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Asphären](#) / [Polierte Asphären aus Glas](#)

TECHSPEC® Hochpräzise Asphären



- Hochpräzise asphärische Oberfläche
- 3D-Oberflächenprofil bei unbeschichteten Linsen inklusive
- Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:	Protective as needed	Form der hinteren Fläche:	Plano
--------------	----------------------	----------------------------------	-------

Optische Eigenschaften

Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:	$\lambda/40$	Oberflächenqualität:	40-20
Konjugierter Abstand:	Infinite		

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	Aspheric DWL (nm)	NA	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
15.00	15.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-428	€597,40 Mengenrabatte	14 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	Uncoated	#12-429	€597,40 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	Uncoated	#12-430	€597,40 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	25.00	1550	0.50	Uncoated	#17-420	€705,55 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	Uncoated	#12-438	€715,85 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	50.00	587.6	0.25	Uncoated	#12-439	€715,85 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	50.00	355	0.23	Uncoated	#17-329	€751,90 Mengenrabatte	9 In Stock
25.00	75.00	355	0.15	Uncoated	#17-331	€751,90 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	100.00	355	0.11	Uncoated	#17-333	€751,90 Mengenrabatte	5 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-445	€927,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	Uncoated	#12-448	€993,95 Mengenrabatte	8 In Stock
25.00	25.00	1550	0.50	1550nm V-Coat	#22-941	€782,80 Mengenrabatte	11 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-889	€643,75 Mengenrabatte	13 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-890	€643,75 Mengenrabatte	7 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-891	€643,75 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-892	€782,80 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-893	€782,80 Mengenrabatte	1 In Stock

40.00	40.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-894	€988,80 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	VIS-EXT+ (350-700nm)	#22-895	€1.060,90 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#22-896	€643,75 Mengenrabatte	3 In Stock
15.00	18.75	587.6	0.40	SWIR+ (900-1700nm)	#22-897	€643,75 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	SWIR+ (900-1700nm)	#22-898	€643,75 Mengenrabatte	7 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	SWIR+ (900-1700nm)	#22-899	€782,80 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	SWIR+ (900-1700nm)	#22-900	€782,80 Mengenrabatte	4 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#22-901	€988,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	SWIR+ (900-1700nm)	#22-902	€1.060,90 Mengenrabatte	2 In Stock
15.00	15.00	587.6	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#22-903	€643,75 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	18.75	587.6	0.40	NIR+ (600-1050nm)	#22-904	€643,75 Mengenrabatte	2 In Stock
15.00	22.50	587.6	0.33	NIR+ (600-1050nm)	#22-905	€643,75 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	37.50	587.6	0.33	NIR+ (600-1050nm)	#22-906	€782,80 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	50.00	587.6	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#22-907	€782,80 Mengenrabatte	2 In Stock
40.00	40.00	587.6	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#22-908	€988,80 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	50.00	587.6	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#22-909	€1.060,90 Mengenrabatte	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com