

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Asphären](#) / [Polierte Asphären aus Glas](#)

TECHSPEC® Asphären für den nahen Infrarotbereich (NIR)



- Optimiert für Anwendungen im NIR
- Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung erhältlich
- Verschiedene Designwellenlängen

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:

Protective as needed

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	Aspheric DWL (nm)	NA	Beschichtung	Artikelnummer	Preis	Kaufen
10.00	8.00	780	0.63	Uncoated	#13-496	€189,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	8.00	780	0.63	VIS+ (350-700nm)	#16-266	€209,00 Mengenrabatte	2 In Stock
10.00	8.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#16-278	€209,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
10.00	8.00	780	0.63	SWIR+ (900-1700nm)	#16-290	€209,00 Mengenrabatte	9 In Stock
12.50	25.00	780	0.25	Uncoated	#13-498	€219,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	25.00	780	0.25	VIS+ (350-700nm)	#16-268	€239,00 Mengenrabatte	15 In Stock
12.50	25.00	780	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#16-280	€239,00 Mengenrabatte	11 In Stock
12.50	25.00	780	0.25	SWIR+ (900-1700nm)	#16-292	€239,00 Mengenrabatte	12 In Stock
12.50	10.00	780	0.63	Uncoated	#13-497	€219,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.50	10.00	780	0.63	VIS+ (350-700nm)	#16-267	€239,00 Mengenrabatte	17 In Stock
12.50	10.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#16-279	€239,00 Mengenrabatte	13 In Stock
12.50	10.00	780	0.63	SWIR+ (900-1700nm)	#16-291	€239,00 Mengenrabatte	7 In Stock
15.00	30.00	1550	0.25	Uncoated	#17-417	€349,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	30.00	1550	0.25	SWIR+	#29-987	€379,00 Mengenrabatte	Kontakt
15.00	30.00	1550	0.25	1550nm V-Coat	#22-937	€379,00 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	15.00	2000	0.5	Uncoated	#18-749	€649,00 Mengenrabatte	5 In Stock
15.00	15.00	1550	0.5	Uncoated	#17-416	€349,00 Mengenrabatte	14 In Stock

15.00	15.00	1550	0.5	SWIR+	#29-986	€379,00 Mengenrabatte	8 In Stock
15.00	15.00	1550	0.5	1550nm V-Coat	#22-936	€379,00 Mengenrabatte	10 In Stock
15.00	12.00	780	0.63	Uncoated	#13-499	€229,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	12.00	780	0.63	VIS+ (350-700nm)	#16-269	€249,00 Mengenrabatte	15 In Stock
15.00	12.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#16-281	€249,00 Mengenrabatte	8 In Stock
15.00	12.00	780	0.63	SWIR+ (900-1700nm)	#16-293	€249,00 Mengenrabatte	11 In Stock
15.00	11.25	1550	0.67	Uncoated	#17-415	€369,00 Mengenrabatte	6 In Stock
15.00	11.25	1550	0.67	SWIR+	#29-985	€399,00 Mengenrabatte	6 In Stock
15.00	11.25	1550	0.67	1550nm V-Coat	#22-935	€399,00 Mengenrabatte	3 In Stock
18.00	15.00	780	0.60	Uncoated	#13-500	€239,00 Mengenrabatte	16 In Stock
18.00	15.00	780	0.60	VIS+ (350-700nm)	#16-270	€269,00 Mengenrabatte	11 In Stock
18.00	15.00	780	0.60	NIR+ (600-1050nm)	#16-282	€269,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
18.00	15.00	780	0.60	SWIR+ (900-1700nm)	#16-294	€269,00 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	17.99	780	0.56	Uncoated	#13-501	€249,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	17.99	780	0.56	VIS+ (350-700nm)	#16-271	€279,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	17.99	780	0.56	NIR+ (600-1050nm)	#16-283	€279,00 Mengenrabatte	4 In Stock
20.00	17.99	780	0.56	SWIR+ (900-1700nm)	#16-295	€279,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	50.00	780	0.25	Uncoated	#13-503	€265,00 Mengenrabatte	10 In Stock
25.00	50.00	1550	0.25	Uncoated	#17-421	€419,00 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	50.00	780	0.25	VIS+ (350-700nm)	#16-273	€299,00 Mengenrabatte	14 In Stock

25.00	50.00	780	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#16-285	€299,00 Mengenrabatte	10 In Stock
25.00	50.00	780	0.25	SWIR+ (900-1700nm)	#16-297	€299,00 Mengenrabatte	13 In Stock
25.00	50.00	1550	0.25	SWIR+	#29-990	€449,00 Mengenrabatte	3 In Stock
25.00	50.00	1550	0.25	1550nm V-Coat	#22-940	€449,00 Mengenrabatte	Kontakt
25.00	25.00	1550	0.5	Uncoated	#17-419	€419,00 Mengenrabatte	15 In Stock
25.00	25.00	1550	0.5	SWIR+	#29-989	€449,00 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	25.00	1550	0.5	1550nm V-Coat	#22-939	€449,00 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	20.00	780	0.63	Uncoated	#13-502	€265,00 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	20.00	780	0.63	VIS+ (350-700nm)	#16-272	€299,00 Mengenrabatte	12 In Stock
25.00	20.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#16-284	€299,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	20.00	780	0.63	SWIR+ (900-1700nm)	#16-296	€299,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	15.00	1550	0.83	Uncoated	#17-418	€469,00 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	15.00	1550	0.83	SWIR+	#29-988	€499,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.00	15.00	1550	0.83	1550nm V-Coat	#22-938	€499,00 Mengenrabatte	14 In Stock
30.00	26.00	780	0.58	Uncoated	#13-504	€349,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	26.00	780	0.58	VIS+ (350-700nm)	#16-274	€399,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	26.00	780	0.58	NIR+ (600-1050nm)	#16-286	€399,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	26.00	780	0.58	SWIR+ (900-1700nm)	#16-298	€399,00 Mengenrabatte	5 In Stock
45.00	32.00	780	0.70	Uncoated	#13-505	€499,00 Mengenrabatte	13 In Stock
45.00	32.00	780	0.70	VIS+ (350-700nm)	#16-275	€549,00 Mengenrabatte	Kontakt

45.00	32.00	780	0.70	NIR+ (600-1050nm)	#16-287	€549,00 Mengenrabatte	5 In Stock
45.00	32.00	780	0.70	SWIR+ (900-1700nm)	#16-299	€549,00 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	100.00	780	0.25	Uncoated	#13-507	€549,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	100.00	780	0.25	VIS+ (350-700nm)	#16-277	€599,00 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	100.00	780	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#16-289	€599,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	100.00	780	0.25	SWIR+ (900-1700nm)	#16-301	€599,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	40.00	780	0.63	Uncoated	#13-506	€549,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	40.00	780	0.63	VIS+ (350-700nm)	#16-276	€599,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.00	40.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#16-288	€599,00 Mengenrabatte	12 In Stock
50.00	40.00	780	0.63	SWIR+ (900-1700nm)	#16-300	€599,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
75.00	150.00	780	0.25	Uncoated	#13-509	€890,00 Mengenrabatte	5 In Stock
75.00	150.00	780	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#28-916	€990,00 Mengenrabatte	4 In Stock
100.00	100.00	780	0.50	NIR+ (600-1050nm)	#28-917	€1.290,00 Mengenrabatte	1 In Stock
75.00	60.00	780	0.63	Uncoated	#13-508	€890,00 Mengenrabatte	14 In Stock
75.00	60.00	780	0.63	NIR+ (600-1050nm)	#28-915	€990,00 Mengenrabatte	5 In Stock
100.00	200.00	780	0.25	Uncoated	#13-511	€1.190,00 Mengenrabatte	5 In Stock
100.00	200.00	780	0.25	NIR+ (600-1050nm)	#28-918	€1.290,00 Mengenrabatte	4 In Stock
100.00	100.00	780	0.50	Uncoated	#13-510	€1.190,00 Mengenrabatte	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com