

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Off-Axis-Spiegel](#)

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung




- Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
- Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
- 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
- Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich

Spezifikationen

Optische Eigenschaften

Toleranz Brennweite (%): ±1	Art der Beschichtung: Metal
Oberflächenqualität: 80-50	Substrat: Aluminum 6061-T6

Technische Informationen



Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	Beschichtung	Offset- Winkel (°)	Oberflächenrauheit (Angström)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
6.35	6.35	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-282	€185,40 Mengenrabatte	20+ In Stock
6.35	6.35	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-288	€203,94 Mengenrabatte	13 In Stock
6.35	12.70	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-283	€185,40 Mengenrabatte	6 In Stock
6.35	12.70	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-289	€203,94 Mengenrabatte	9 In Stock
6.35	25.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-284	€185,40 Mengenrabatte	2 In Stock
6.35	25.40	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-290	€203,94 Mengenrabatte	5 In Stock
6.35	50.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-285	€185,40 Mengenrabatte	13 In Stock
6.35	50.80	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-291	€203,94 Mengenrabatte	1 In Stock

[#37-292 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

6.35	76.20	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS		€137,97	3 In Stock
------	-------	-------------------------------	----	---------	--	---------	------------

6.35	101.60	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-287	€185,40 Mengenrabatte	9 In Stock
------	--------	---------------------------------	----	---------	-------------------------	--	------------

6.35	101.60	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-293	€203,94 Mengenrabatte	2 In Stock
------	--------	-------------------------------	----	---------	-------------------------	--	------------

12.70	12.70	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-258	€197,76 Mengenrabatte	Kontakt
-------	-------	---------------------------------	----	---------	-------------------------	--	---------

12.70	12.70	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-264	€214,24 Mengenrabatte	1 In Stock
-------	-------	-------------------------------	----	---------	-------------------------	--	------------

12.70	12.70	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<100 RMS	#35-481	€192,61 Mengenrabatte	10 In Stock
-------	-------	---------------------------------	----	----------	-------------------------	--	-------------

12.70	25.40	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-259	€197,76 Mengenrabatte	1 In Stock
-------	-------	---------------------------------	----	---------	-------------------------	--	------------

12.70	25.40	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-265	€214,24 Mengenrabatte	7 In Stock
-------	-------	-------------------------------	----	---------	-------------------------	--	------------

12.70	25.40	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<100 RMS	#35-482	€192,61 Mengenrabatte	11 In Stock
-------	-------	---------------------------------	----	----------	-------------------------	--	-------------

12.70	50.80	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-260	€197,76 Mengenrabatte	Kontakt
-------	-------	---------------------------------	----	---------	-------------------------	--	---------

12.70	50.80	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-266	€214,24 Mengenrabatte	3 In Stock
12.70	50.80	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<100 RMS	#35-483	€192,61 Mengenrabatte	6 In Stock
12.70	76.20	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-261	€197,76 Mengenrabatte	3 In Stock
12.70	76.20	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-267	€214,24 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	101.60	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-262	€197,76 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	101.60	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-268	€214,24 Mengenrabatte	Kontakt
12.70	203.20	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#37-263	€197,76 Mengenrabatte	4 In Stock
12.70	203.20	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-269	€214,24 Mengenrabatte	1 In Stock
25.40	25.40	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#87-406	€246,17 Mengenrabatte	7 In Stock
25.40	25.40	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-232	€257,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	25.40	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<100 RMS	#35-500	€197,76 Mengenrabatte	17 In Stock
25.40	27.22	Protected Aluminum (400-2000nm)	30	<100 RMS	#35-514	€326,51 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	33.85	Protected Aluminum (400-2000nm)	60	<100 RMS	#35-496	€235,87 Mengenrabatte	3 In Stock
25.40	50.80	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<50 RMS	#87-407	€246,17 Mengenrabatte	3 In Stock
25.40	50.80	Enhanced Aluminum (250-700nm)	90	<50 RMS	#37-233	€257,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	50.80	Protected Aluminum (400-2000nm)	90	<100 RMS	#35-502	€197,76 Mengenrabatte	Kontakt
25.40	50.80	Protected Aluminum (400-2000nm)	60	<100 RMS	#35-498	€197,76 Mengenrabatte	5 In Stock

25.40	54.45	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-490	€257,50 Mengenrabatte	20+ In Stock
25.40	76.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-226	€246,17 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	76.20	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-234	€257,50 Mengenrabatte	6 In Stock
25.40	76.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-517	€197,76 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#87-408	€246,17 Mengenrabatte	5 In Stock
25.40	101.60	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-235	€257,50 Mengenrabatte	14 In Stock
25.40	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-504	€197,76 Mengenrabatte	20+ In Stock

[#37-227 Ausverkauf](#)



Ausverkauf

Die Verfügbarkeit der Produkte ist begrenzt, deshalb greifen Sie schnell zu bevor sie vergriffen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass reduzierte Artikel vom Umtausch leider ausgeschlossen sind. Bis zu 80 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Kein Gutscheincode erforderlich!

25.40	127.00	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS		€214,19	2 In Stock
25.40	127.00	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-563	€326,51 Mengenrabatte	2 In Stock
25.40	152.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-518	€197,76 Mengenrabatte	3 In Stock

25.40	177.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#34-520	€433,63 Mengenrabatte	1 In Stock
25.40	203.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-230	€246,17 Mengenrabatte	3 In Stock
25.40	203.20	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-239	€257,50 Mengenrabatte	10 In Stock
25.40	203.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-590	€197,76 Mengenrabatte	9 In Stock
25.40	272.24	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-606	€607,70 Mengenrabatte	3 In Stock
25.40	387.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-538	€262,65 Mengenrabatte	11 In Stock
25.40	646.00	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-540	€262,65 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	50.80	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-306	€482,04 Mengenrabatte	6 In Stock
50.80	50.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#87-409	€450,11 Mengenrabatte	4 In Stock
50.80	50.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-506	€433,63 Mengenrabatte	14 In Stock
50.80	54.45	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-492	€465,56 Mengenrabatte	9 In Stock
50.80	59.51	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-550	€455,26 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	76.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-984	€450,11 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	76.20	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-993	€482,04 Mengenrabatte	5 In Stock
50.80	76.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-508	€433,63 Mengenrabatte	6 In Stock
50.80	81.79	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-607	€465,56 Mengenrabatte	20+ In Stock
50.80	89.28	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-552	€455,26 Mengenrabatte	3 In Stock

50.80	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#87-410	€450,11 Mengenrabatte	Kontakt
50.80	101.60	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-307	€482,04 Mengenrabatte	11 In Stock
50.80	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	60	<100 RMS	#35-516	€487,19 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-510	€433,63 Mengenrabatte	2 In Stock
50.80	108.89	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-494	€465,56 Mengenrabatte	16 In Stock
50.80	136.12	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-609	€513,97 Mengenrabatte	1 In Stock
50.80	152.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-512	€433,63 Mengenrabatte	Kontakt
50.80	177.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-519	€433,63 Mengenrabatte	6 In Stock
50.80	190.50	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-520	€433,63 Mengenrabatte	3 In Stock
50.80	190.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<50 RMS	#37-988	€450,11 Mengenrabatte	5 In Stock
50.80	190.60	Enhanced Aluminum (250- 700nm)	90	<50 RMS	#37-996	€482,04 Mengenrabatte	1 In Stock
50.80	272.24	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-610	€465,56 Mengenrabatte	7 In Stock
50.80	310.08	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-542	€369,77 Mengenrabatte	13 In Stock
50.80	387.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-594	€369,77 Mengenrabatte	4 In Stock
50.80	516.81	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-544	€369,77 Mengenrabatte	9 In Stock
76.20	50.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-521	€932,15 Mengenrabatte	5 In Stock
76.20	76.20	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-522	€757,05 Mengenrabatte	4 In Stock

76.20	89.28	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-586	€875,50 Mengenrabatte	5 In Stock
76.20	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-565	€757,05 Mengenrabatte	1 In Stock
76.20	127.00	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-523	€726,15 Mengenrabatte	2 In Stock
76.20	152.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-524	€726,15 Mengenrabatte	4 In Stock
76.20	177.80	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-564	€726,15 Mengenrabatte	2 In Stock
76.20	178.53	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-588	€757,05 Mengenrabatte	2 In Stock
76.20	272.23	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-580	€787,95 Mengenrabatte	3 In Stock
76.20	646.00	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-597	€787,95 Mengenrabatte	5 In Stock
101.60	101.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-566	€988,80 Mengenrabatte	1 In Stock
101.60	119.03	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-628	€932,15 Mengenrabatte	3 In Stock
101.60	152.40	Protected Aluminum (400- 2000nm)	90	<100 RMS	#35-592	€988,80 Mengenrabatte	5 In Stock
101.60	178.55	Protected Aluminum (400- 2000nm)	45	<100 RMS	#35-629	€932,15 Mengenrabatte	6 In Stock
101.60	326.69	Protected Aluminum (400- 2000nm)	30	<100 RMS	#35-584	€988,80 Mengenrabatte	3 In Stock
101.60	387.60	Protected Aluminum (400- 2000nm)	15	<100 RMS	#35-574	€932,15 Mengenrabatte	8 In Stock
		Edmund optics worldwide		<100 RMS	#35-576	€932,15 Mengenrabatte	Kontakt