

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Komponenten von SCHOTT](#)

SCHOTT Wärme absorbierende Kurzpassfilter aus Farbglass Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components



- SCHOTT KG Farbglasssubstrate
- Absorption infraroter Strahlung
- Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Substrat: Heat Absorbing Glass

Beschichtung: Uncoated

Oberflächenqualität: 60-40




Reflexionsfaktor P_d : 0.92

Wellenlängenbereich (nm): 300 - 2700

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C): 300 Maximum

Technische Informationen



Produkte

Glas- /Filternummer	Durchm. (mm)	Größe (mm)	Dicke (mm)	Wellenlängenbereich (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
SCHOTT KG1	12.50	-	1.00	300 - 2700	#18-495	€39,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	12.50	-	2.00	300 - 2700	#18-496	€39,00 Mengenrabatte	8 In Stock
SCHOTT KG1	12.50	-	3.00	300 - 2700	#45-719	€39,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	-	12.5 x 12.5	3.00	300 - 2700	#45-720	€43,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	25.00	-	1.00	300 - 2700	#19-319	€49,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG1	25.00	-	2.00	300 - 2700	#19-320	€49,00 Mengenrabatte	8 In Stock
SCHOTT KG1	25.00	-	3.00	300 - 2700	#45-646	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	-	25.0 x 25.0	3.00	300 - 2700	#45-647	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	50.00	-	1.00	300 - 2700	#19-335	€99,00 Mengenrabatte	10 In Stock
SCHOTT KG1	50.00	-	2.00	300 - 2700	#19-336	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG1	50.00	-	3.00	300 - 2700	#45-648	€99,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG1	-	50.0 x 50.0	1.00	300 - 2700	#14-544	€99,00 Mengenrabatte	7 In Stock
SCHOTT KG1	-	50.0 x 50.0	2.00	300 - 2700	#14-545	€99,00 Mengenrabatte	13 In Stock
SCHOTT KG1	-	50.0 x 50.0	3.00	300 - 2700	#14-546	€99,00 Mengenrabatte	14 In Stock
SCHOTT KG1	-	75.0 x 75.0	3.00	300 - 2700	#45-721	€209,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG2	12.50	-	1.00	300 - 2700	#18-497	€39,00 Mengenrabatte	Kontakt
SCHOTT KG2	12.50	-	2.00	300 - 2700	#18-498	€39,00 Mengenrabatte	10 In Stock
SCHOTT KG2	12.50	-	3.00	300 - 2700	#18-499	€39,00 Mengenrabatte	8 In Stock
SCHOTT KG2	25.00	-	1.00	300 - 2700	#19-321	€49,00 Mengenrabatte	10 In Stock
SCHOTT KG2	25.00	-	2.00	300 - 2700	#19-322	€49,00 Mengenrabatte	6 In Stock

SCHOTT KG2	25.00	-	3.00	300 - 2700	#19-323	€49,00 Mengenrabatte	9 In Stock
SCHOTT KG2	50.00	-	1.00	300 - 2700	#19-342	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG2	50.00	-	2.00	300 - 2700	#19-343	€99,00 Mengenrabatte	2 In Stock
SCHOTT KG2	50.00	-	3.00	300 - 2700	#19-344	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG2	-	50.0 x 50.0	1.00	300 - 2700	#14-547	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG2	-	50.0 x 50.0	2.00	300 - 2700	#14-548	€99,00 Mengenrabatte	9 In Stock
SCHOTT KG2	-	50.0 x 50.0	3.00	300 - 2700	#14-549	€99,00 Mengenrabatte	11 In Stock
SCHOTT KG3	12.50	-	1.00	300 - 2700	#18-500	€39,00 Mengenrabatte	Kontakt
SCHOTT KG3	12.50	-	2.00	300 - 2700	#18-501	€39,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG3	12.50	-	3.00	300 - 2700	#49-087	€39,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG3	25.00	-	1.00	300 - 2700	#19-324	€49,00 Mengenrabatte	2 In Stock
SCHOTT KG3	25.00	-	2.00	300 - 2700	#19-326	€49,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG3	25.00	-	3.00	300 - 2700	#49-088	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG3	-	25.0 x 25.0	3.00	300 - 2700	#49-089	€49,00 Mengenrabatte	6 In Stock
SCHOTT KG3	50.00	-	1.00	300 - 2700	#19-345	€99,00 Mengenrabatte	9 In Stock
SCHOTT KG3	50.00	-	2.00	300 - 2700	#19-346	€99,00 Mengenrabatte	7 In Stock
SCHOTT KG3	50.00	-	3.00	300 - 2700	#49-090	€99,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG3	-	50.0 x 50.0	1.00	300 - 2700	#14-550	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG3	-	50.0 x 50.0	2.00	300 - 2700	#14-551	€99,00 Mengenrabatte	9 In Stock
SCHOTT KG3	-	50.0 x 50.0	3.00	300 - 2700	#14-552	€99,00 Mengenrabatte	14 In Stock
SCHOTT KG5	12.50	-	1.00	300 - 2700	#18-502	€39,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG5	12.50	-	2.00	300 - 2700	#18-503	€39,00 Mengenrabatte	14 In Stock

SCHOTT KG5	25.00	-	1.00	300 - 2700	#19-333	€49,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG5	12.50	-	3.00	300 - 2700	#49-092	€39,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG5	25.00	-	2.00	300 - 2700	#19-334	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG5	25.00	-	3.00	300 - 2700	#49-093	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG5	-	25.0 x 25.0	3.00	300 - 2700	#49-094	€49,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG5	50.00	-	1.00	300 - 2700	#19-347	€99,00 Mengenrabatte	5 In Stock
SCHOTT KG5	50.00	-	2.00	300 - 2700	#19-348	€99,00 Mengenrabatte	3 In Stock
SCHOTT KG5	50.00	-	3.00	300 - 2700	#49-095	€99,00 Mengenrabatte	20+ In Stock
SCHOTT KG5	-	50.0 x 50.0	1.00	300 - 2700	#14-553	€99,00 Mengenrabatte	7 In Stock
SCHOTT KG5	-	50.0 x 50.0	2.00	300 - 2700	#14-554	€99,00 Mengenrabatte	7 In Stock
SCHOTT KG5	-	50.0 x 50.0	3.00	300 - 2700	#14-555	€99,00 Mengenrabatte	7 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com