

[Alle Produkte](#) / [Kameras](#) / [Gigabit-Ethernet-Kameras](#)

Teledyne DALSA Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)

Mehr Produkte von [Teledyne DALSA](#)



- 5GBASE-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle
- Sensoren zwischen 3,2 und 44,4 Megapixeln
- TurboDrive™-Technologie erreicht Bildraten bis 985 MB/s
- Kompakt (32 x 44 x 59 mm), leicht und robust

Spezifikationen

Produktdetails

Hersteller:	Teledyne DALSA	Kamerareihe:	Genie Nano-5GigE
-------------	----------------	--------------	------------------

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäuse:	Full
----------	------

Sensor

Bufferspeicher:	450MB
-----------------	-------

Sensor:	Progressive Scan CMOS	Verschlussotyp:	Global
Belichtungszeit:	Automatic, Programmable, or via External Trigger	Bildverarbeitungsstandard:	GigE Vision v2.0

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):	9.4 - 9.6
-----------------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:	5GigE (PoE)	Orientierung des Anschlusses:	Back Panel
Stecker:	5GigE, RJ45 with Screw Locks		

Gewinde & Montage

Gewinde:	1/4-20 with Tripod Mount Adapter #34-966
----------	--

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):	-20 to +65
--------------------------	------------

Technische Informationen

Produkte

Typ	Modellnummer	Sensorformat	Auflösung (Megapixel)	Stecker	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Monochrome Camera	Nano-5G-M2050	1/1.8"	3.20	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-024	€1.596,00	5 In Stock
Color Camera	Nano-5G-C2050	1/1.8"	3.20	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-025	€1.617,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Nano-5G-M2450	2/3"	5.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-026	€1.827,00	1 In Stock



Rezertifiziert

Artikelnr.: 16-026-RCD-05P
Recertified Code: 05P (Alle Originalteile enthalten, perfekt)

Rezertifizierte Produkte

Normalerweise sind 1-2 Stück eines rezertifizierten Produkts auf Lager. Für genaue Angaben zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

Bei Produkten, die als "rezertifiziert" gekennzeichnet sind, handelt es sich um Rückläufer, die aus verschiedenen Gründen nicht als "neu" wieder in den Verkauf gehen können:

- fehlende Originalverpackung
- Gebrauchsspuren – Kratzer, Abriebe oder sonstige geringfügige Mängel
- Reparatur – Produkt wurde repariert und entspricht originalen Werkspezifikationen
- Werk-Rücksendungen – Produkt wurde im Originalzustand zurückgeschickt

Rezertifizierte Produkte werden auf Beschädigungen überprüft und alle notwendigen Reparaturen werden vorgenommen. Edmund Optics bescheinigt für diese Produkte, dass sie sich in einem guten, betriebsfähigen Zustand befinden. Da die Verfügbarkeit der Produkte stark begrenzt ist, werden die Artikel gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen verkauft. Unvollkommenheiten werden in der Produktbeschreibung über die untenstehenden Codes mitgeteilt. Für die rezertifizierten Produkte gelten die [Allgemeinen Geschäftsbedingungen](#) von Edmund Optics®

Monochrome Camera	Nano-5G-M2450	2/3"	5.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	Rezertifizierte Produkte werden auf Beschädigungen überprüft und alle notwendigen Reparaturen werden vorgenommen. Edmund Optics bescheinigt für diese Produkte, dass sie sich in einem guten, betriebsfähigen Zustand befinden. Da die Verfügbarkeit der Produkte stark begrenzt ist, werden die Artikel gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen verkauft. Unvollkommenheiten werden in der Produktbeschreibung über die untenstehenden Codes mitgeteilt. Für die rezertifizierten Produkte gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Edmund Optics®	€1.392,00	1 In Stock
-------------------	---------------	------	------	------------------------------	---------	--	-----------	------------

Komponenten Gebrauchsspuren

Alle	05	Originalteile	P	perfekt
enthalten				
04	Anleitung fehlt	N	geringfügiger Defekt / Kratzer	
03	Anleitung und kleines Zubehör fehlen	J	schwerer Defekt / Kratzer	
02	Anleitung und großes Zubehör fehlen			

Color Camera	Nano-5G-C2450	2/3"	5.10	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-027	€1.843,00	Kontakt
--------------	---------------	------	------	------------------------------	---------	-------------------------	-----------	---------

Monochrome Camera	Nano-5G-M4060	1"	8.90	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-030	€2.972,00	1 In Stock
Color Camera	Nano-5G-C4060	1"	8.90	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-031	€2.993,00	14 In Stock
Monochrome Camera	Nano-5G-M4040	1.1"	12.40	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-028	€3.145,00	Kontakt
Color Camera	Nano-5G-C4040	1.1"	12.40	5GigE, RJ45 with Screw Locks	C-Mount	#16-029	€3.161,00	Kontakt
Monochrome Camera	G5-GM31-M8105	Super 35MM Format	44.40	5GigE, RJ45 with Screw Locks	M42-Mount	#28-676	€6.468,00	1 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com