

[Alle Produkte](#) / [Kameras](#) / [Gigabit-Ethernet-Kameras](#)

## Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE-Kameras

 Mehr Produkte von [Teledyne FLIR](#)

- 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE)
- 4. Generation Preiges S Sensoren von Sony mit 3,2 bis 31 Megapixeln
- Unterstützt Systemintegration über 4K60, 12 Bit
- Stativadapter inklusive bei größeren Oryx®-Modellen



### Spezifikationen

#### Produktdetails

Hersteller:	FLIR	Kamerareihe:	Oryx®
-------------	------	--------------	-------

#### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gehäuse:	Full
----------	------

#### Sensor

Bufferspeicher:	240MB
-----------------	-------

Sensor:	Progressive Scan CMOS	Verschlussotyp:	Global
---------	-----------------------	-----------------	--------

Bildverarbeitungsstandard:	GigE Vision
----------------------------	-------------

#### Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:	10GigE	Stromversorgung:	Power Supply Required and Sold Separately: USA: <a href="#">#19-803</a> Europe: <a href="#">#19-803</a> Japan: <a href="#">#19-803</a> Korea: Not Available China: <a href="#">#19-803</a>
Stecker:	GigE interface with Screw Locks	Orientierung des Anschlusses:	Back Panel
Synchronisation:	Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger		
GPIO-Steckertyp:	12-pin Hirose (HR10)		

#### Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):	-30 to +60
---------------------------	------------

## **Technische Informationen**

## Produkte

Typ	Modellnummer	Sensorformat	Auflösung (Megapixel)	Stecker	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Monochrome Camera	ORX-10GS-89S6M-C	1"	8.90	GigE interface with Screw Locks	C-Mount	<a href="#">#19-792</a>	€4.310,00	1 In Stock



## Rezertifiziert

Artikelnr.: 19-792-RCD-05P  
Recertified Code: 05P (Alle Originalteile enthalten, perfekt)

## Rezertifizierte Produkte

*Normalerweise sind 1-2 Stück eines rezertifizierten Produkts auf Lager. Für genaue Angaben zur Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.*

Bei Produkten, die als "rezertifiziert" gekennzeichnet sind, handelt es sich um Rückläufer, die aus verschiedenen Gründen nicht als "neu" wieder in den Verkauf gehen können:

- fehlende Originalverpackung
- Gebrauchsspuren – Kratzer, Abriebe oder sonstige geringfügige Mängel
- Reparatur – Produkt wurde repariert und entspricht originalen Werkspezifikationen
- Werk-Rücksendungen – Produkt wurde im Originalzustand zurückgeschickt

Monochrome Camera	ORX-10GS-89S6M-C	1"	8.90	GigE interface with Screw Locks	C-Mount	Rezertifizierte Produkte werden auf Beschädigungen überprüft und alle notwendigen Reparaturen werden vorgenommen. Edmund Optics bescheinigt für diese Produkte, dass sie sich in einem guten, betriebsfähigen Zustand befinden. Da die Verfügbarkeit der Produkte stark begrenzt ist, werden die Artikel gemäß der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen verkauft. Unvollkommenheiten werden in der Produktbeschreibung über die untenstehenden Codes mitgeteilt. Für die rezertifizierten Produkte gelten die <a href="#">Allgemeinen Geschäftsbedingungen</a> von Edmund Optics®	€4.495,00	1 In Stock
-------------------	------------------	----	------	---------------------------------	---------	--	-----------	------------

### Komponenten Gebrauchsspuren

Alle	Originalteile	P	perfekt
05	enthalten		
04	Anleitung fehlt	N	geringfügiger Defekt / Kratzer
03	Anleitung und kleines Zubehör fehlen	J	schwerer Defekt / Kratzer
02	Anleitung und großes Zubehör fehlen		

Color Camera	ORX-10GS-89S6C-C	1"	8.90	GigE interface with Screw Locks	C-Mount	#19-793	€4.310,00	1 In Stock
--------------	------------------	----	------	---------------------------------	---------	---------	-----------	------------



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

[www.edmundoptics.com](http://www.edmundoptics.com)