


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Linsen](#) / [Plankonvexe Linsen \(PCX\)](#) / [Plankonvexe Linsen \(PCX\) aus Quarzglas](#)

TECHSPEC®

Plankonvexe Linsen (PCX) aus UV-Quarzglas, UV-VIS-beschichtet



- AR-Beschichtung bietet <1,5% Reflexion pro Oberfläche für 250-700 nm
- Präzise Quarzglassubstrate
- Verschiedene Beschichtungen verfügbar: [Unbeschichtet](#), [MgF₂](#), [UV-AR](#), [VIS-NIR](#), [VIS 0°](#), [YAG-BBAR](#), [NIR I](#), [NIR II](#) und [VIS-EXT](#)

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase: Protective as needed

Optische Eigenschaften

Beschichtung: UV-VIS (250-700nm)

Toleranz Brennweite (%): ±1

Wellenlängenbereich (nm): 250 - 700

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	EFL (mm)	BFL (mm)	Beschichtung	Substrat	Artikelnummer	Preis	Kaufen
2.00	4.00	3.46	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-253	€109,18 Mengenrabatte	5 In Stock
2.00	6.00	5.45	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-261	€104,03 Mengenrabatte	1 In Stock
3.00	6.00	5.01	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-269	€109,18 Mengenrabatte	2 In Stock
#72-278 Neu  Neu Bereits vor dem Erscheinen im neuen Katalog online erhältlich. Profitieren Sie als einer der Ersten!							
3.00	9.00	8.11	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)		€104,03 Mengenrabatte	5 In Stock
4.00	8.00	6.91	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-286	€129,78 Mengenrabatte	5 In Stock
4.00	12.00	11.04	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-294	€124,63 Mengenrabatte	5 In Stock
5.00	10.00	8.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#89-419	€142,14 Mengenrabatte	8 In Stock
5.00	15.00	13.83	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#89-420	€134,93 Mengenrabatte	17 In Stock

5.00	20.00	18.97	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#89-421	€134,93 Mengenrabatte	8 In Stock
5.00	25.00	23.97	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#89-422	€134,93 Mengenrabatte	6 In Stock
6.00	9.00	7.29	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-804	€145,23 Mengenrabatte	9 In Stock
6.00	12.00	10.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-805	€145,23 Mengenrabatte	Kontakt
6.00	15.00	13.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-806	€140,08 Mengenrabatte	7 In Stock
6.00	18.00	16.62	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-807	€140,08 Mengenrabatte	11 In Stock
6.00	21.00	19.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-703	€140,08 Mengenrabatte	14 In Stock
6.00	24.00	22.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-808	€140,08 Mengenrabatte	5 In Stock
6.00	36.00	34.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-704	€140,08 Mengenrabatte	5 In Stock
9.00	12.00	9.26	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-809	€147,29 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	13.50	11.44	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-810	€147,29 Mengenrabatte	7 In Stock
9.00	18.00	15.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-811	€147,29 Mengenrabatte	9 In Stock
9.00	22.00	19.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-705	€142,14 Mengenrabatte	20+ In Stock
9.00	27.00	25.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-812	€142,14 Mengenrabatte	5 In Stock
9.00	36.00	34.63	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-813	€142,14 Mengenrabatte	Kontakt
10.00	20.00	17.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-706	€150,38 Mengenrabatte	12 In Stock
10.00	25.00	22.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-707	€150,38 Mengenrabatte	4 In Stock
12.00	18.00	15.26	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-814	€152,44 Mengenrabatte	20+ In Stock
12.00	25.00	22.31	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-815	€152,44 Mengenrabatte	15 In Stock
12.00	30.00	27.56	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-816	€147,29 Mengenrabatte	1 In Stock

12.00	36.00	34.29	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-817	€147,29 Mengenrabatte	6 In Stock
12.00	40.00	37.85	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-818	€147,29 Mengenrabatte	6 In Stock
12.00	50.00	48.01	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-819	€140,08 Mengenrabatte	8 In Stock
12.00	72.00	70.29	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-708	€140,08 Mengenrabatte	8 In Stock
12.00	84.00	82.28	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-709	€140,08 Mengenrabatte	11 In Stock
12.00	100.00	98.33	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-820	€140,08 Mengenrabatte	15 In Stock
15.00	25.00	22.09	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-297	€160,68 Mengenrabatte	20+ In Stock
15.00	30.00	27.53	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-298	€160,68 Mengenrabatte	3 In Stock
15.00	45.00	42.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-299	€155,53 Mengenrabatte	1 In Stock
15.00	60.00	57.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-300	€155,53 Mengenrabatte	4 In Stock
15.00	75.00	72.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-301	€155,53 Mengenrabatte	8 In Stock
18.00	27.00	23.23	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-710	€160,68 Mengenrabatte	7 In Stock
18.00	36.00	32.92	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-711	€160,68 Mengenrabatte	5 In Stock
18.00	54.00	51.6	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-712	€155,53 Mengenrabatte	6 In Stock
20.00	30.00	25.88	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-971	€165,83 Mengenrabatte	Kontakt
20.00	35.00	31.58	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-972	€165,83 Mengenrabatte	11 In Stock
20.00	40.00	36.92	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-973	€165,83 Mengenrabatte	3 In Stock
20.00	50.00	47.25	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-974	€160,68 Mengenrabatte	20+ In Stock
20.00	60.00	57.60	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-975	€160,68 Mengenrabatte	15 In Stock
20.00	80.00	77.95	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#49-976	€160,68 Mengenrabatte	5 In Stock

25.00	35.00	29.17	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-713	€167,89 Mengenrabatte	16 In Stock
25.00	38.00	33.03	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-821	€167,89 Mengenrabatte	6 In Stock
25.00	40.00	34.86	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#36-714	€167,89 Mengenrabatte	10 In Stock
25.00	50.00	46.00	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-822	€167,89 Mengenrabatte	10 In Stock
25.00	60.00	56.92	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-823	€162,74 Mengenrabatte	7 In Stock
25.00	75.00	71.96	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-824	€162,74 Mengenrabatte	9 In Stock
25.00	100.00	97.40	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-825	€162,74 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	125.00	122.65	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-826	€155,53 Mengenrabatte	8 In Stock
25.00	150.00	147.82	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-827	€155,53 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	175.00	172.94	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-828	€155,53 Mengenrabatte	11 In Stock
25.00	200.00	198.02	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-829	€155,53 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	250.00	248.14	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-830	€155,53 Mengenrabatte	5 In Stock
25.00	400.00	398.33	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#48-831	€155,53 Mengenrabatte	9 In Stock
30.00	50.00	45.2	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-302	€202,91 Mengenrabatte	20+ In Stock
30.00	60.00	55.89	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-303	€202,91 Mengenrabatte	1 In Stock
30.00	90.00	86.57	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-304	€197,76 Mengenrabatte	14 In Stock
30.00	120.00	116.57	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-305	€197,76 Mengenrabatte	10 In Stock
30.00	150.00	146.57	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#84-306	€192,61 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00	75.00	66.43	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#67-228	€320,33 Mengenrabatte	8 In Stock
50.00	100.00	93.84	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#67-229	€320,33 Mengenrabatte	Kontakt

50.00	150.00	145.20	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#67-230	€315,18 Mengenrabatte	4 In Stock
50.00	200.00	195.19	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#67-231	€315,18 Mengenrabatte	5 In Stock
50.00	250.00	245.21	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica	#67-232	€315,18 Mengenrabatte	2 In Stock
75.00	100.00	85.61	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-302	€679,80 Mengenrabatte	2 In Stock
75.00	125.00	112.66	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-310	€659,20 Mengenrabatte	2 In Stock
75.00	150.00	136.31	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-318	€638,60 Mengenrabatte	2 In Stock
75.00	200.00	187.18	UV-VIS (250-700nm)	Fused Silica (Corning 7980)	#72-326	€618,00 Mengenrabatte	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Inc. 1, Optics Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com