

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Filter](#) / [Bandpassfilter](#)

Extrem schmale Bandpassfilter, traditionell beschichtet



- Bandbreiten zwischen 0,2 und 5,0 nm
- Blockung mit OD 4 zwischen 200 und 1200 nm
- Schnelle kundenspezifische Anpassungen möglich
- [Extrem schmale, hart beschichtete Bandpassfilter](#) sind ebenfalls verfügbar

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	25.00 +0.00/-0.25	Freie Apertur CA (mm):	21.00
Substratdicke (mm):	6 +0.00/-0.25		

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):	0
Substrat:	Soda Lime Glass & Filter Glass

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	ZWL (nm)	FWHM (nm)	Min. Transmission (%)	Substratdicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.00	532.00	0.20	>45	6	#21-381	€1.699,50 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	632.80	0.20	>45	6	#21-383	€1.699,50 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	656.30	0.20	>45	6	#21-384	€1.699,50 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	532.00	0.50	>45	6	#21-385	€1.483,20 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	632.80	0.50	>45	6	#21-386	€1.483,20 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	656.30	0.50	>45	6	#21-387	€1.483,20 Mengenrabatte	4 In Stock
25.00	532.00	1.00	>50	6	#21-388	€1.272,05 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	632.80	1.00	>55	6	#21-389	€1.272,05 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	656.30	1.00	>55	6	#21-390	€1.272,05 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	1,064.00	1.00	>50	6	#21-391	€1.591,35 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	532.00	2.00	>55	6	#21-392	€1.272,05 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	632.80	2.00	>55	6	#21-393	€1.272,05 Mengenrabatte	2 In Stock
25.00	656.30	2.00	>55	6	#21-394	€1.272,05 Mengenrabatte	1 In Stock
25.00	1,064.00	2.00	>55	6	#21-395	€1.591,35 Mengenrabatte	3 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com