

[Alle Produkte](#) / [Kameras](#) / [Allied Vision Kameras](#)

Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Mehr Produkte von [Allied Vision](#)



- Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
- Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
- Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
- Die Kameras Alvium G5 and [Allied Vision Alvium mit USB 3.1](#) sind ebenfalls verfügbar

Spezifikationen

Produktdetails			
Hersteller: Allied Vision		Kamerareihe: Alvium G1	
Physikalische und mechanische Eigenschaften			
Gewicht (g): 65		Gehäuse: Full	
Sensor			
Pufferspeicher: 32MB		Sensor: Progressive Scan CMOS	
Dynamikbereich (dB): Not Specified		Bildverarbeitungsstandard: GigE Vision V2.2, GenICam V2.0	
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle			
Schnittstelle: GigE (PoE)		Stecker: GigE, RJ45 with Screw Locks	
Stromversorgung: PoE, 12 to 24 VDC via GPIO, or with external power supply #23-581		GPIOs: 1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated GPIOs	
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger		Orientierung des Anschlusses: Back Panel	
GPIO-Steckertyp: 10-pin TFM			
Gewinde & Montage			
Gewinde:		1/4"-20 and M6 with Tripod Mount Adapter #14-156	
Umwelt & Haltbarkeit			
Betriebstemperatur (°C): -20 to +50		Lagerungstemperatur (°C): -20 to +85	

Technische Informationen

Produkte

Typ	Modellnummer	Sensorformat	Auflösung (Megapixel)	Mount	Artikelnummer	Preis	Kaufen
Monochrome Camera	Alvium G1-040m	1/2.9"	0.40	C- Mount	#23-533	€474,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-040c	1/2.9"	0.40	C- Mount	#23-534	€495,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-040m	1/2.9"	0.40	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-535	€474,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-040c	1/2.9"	0.40	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-536	€495,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-158m	1/2.9"	1.60	C- Mount	#23-537	€515,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-158c	1/2.9"	1.60	C- Mount	#23-538	€525,00	2 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-158m	1/2.9"	1.60	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-539	€515,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-158c	1/2.9"	1.60	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-540	€525,00	2 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-234m	1/1.2"	2.35	C- Mount	#23-541	€660,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-234c	1/1.2"	2.35	C- Mount	#23-542	€670,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-240m	1/2.3"	2.40	C- Mount	#23-543	€515,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-240c	1/2.3"	2.40	C- Mount	#23-544	€525,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-240m	1/2.3"	2.40	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-545	€515,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-240c	1/2.3"	2.40	S- Mount (M12 x 0.5)	#23-546	€525,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-319m	1/1.8"	3.20	C- Mount	#23-547	€680,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-319c	1/1.8"	3.20	C- Mount	#23-548	€690,00	2 In Stock

Monochrome Camera	Alvium G1-319m	1/1.8"	3.20	S-Mount (M12 x 0.5)	#23-549	€680,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-319c	1/1.8"	3.20	S-Mount (M12 x 0.5)	#23-550	€690,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-500m	1/2.5"	5.00	C-Mount	#23-551	€474,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-500c	1/2.5"	5.00	C-Mount	#23-552	€495,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-500m	1/2.5"	5.00	S-Mount (M12 x 0.5)	#23-553	€474,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-500c	1/2.5"	5.00	S-Mount (M12 x 0.5)	#23-554	€495,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-507m	2/3"	5.10	C-Mount	#23-555	€950,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-507c	2/3"	5.10	C-Mount	#23-556	€970,00	3 In Stock
Color Camera	Alvium G1-510c	1/1.8"	5.10	C-Mount	#26-182	€785,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-510c	1/1.8"	5.10	CS-Mount	#26-339	€785,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-510m	1/1.8"	5.10	C-Mount	#26-180	€775,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-510c	1/1.8"	5.10	S-Mount (M12 x 0.5)	#26-183	€785,00	6 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-510m	1/1.8"	5.10	CS-Mount	#26-338	€775,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-510m	1/1.8"	5.10	S-Mount (M12 x 0.5)	#26-181	€775,00	Kontakt
UV Camera	Alvium G1-812 UV	2/3"	8.10	C-Mount	#26-196	€6.680,00	1 In Stock
UV Camera	Alvium G1-812 UV	2/3"	8.10	CS-Mount	#26-342	€6.680,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-811m	2/3"	8.10	C-Mount	#23-561	€1.060,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-811c	2/3"	8.10	C-Mount	#23-562	€1.070,00	1 In Stock

Monochrome Camera	Alvium G1-1236m	1.1"	12.40	C-Mount	#23-563	€1.650,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-1236c	1.1"	12.40	C-Mount	#23-564	€1.660,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-1240c	1/1.7"	12.20	C-Mount	#26-186	€525,00	2 In Stock
Color Camera	Alvium G1-1240c	1/1.7"	12.20	CS-Mount	#26-341	€525,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-1240c	1/1.7"	12.20	S-Mount (M12 x 0.5)	#26-187	€525,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-1240m	1/1.7"	12.20	C-Mount	#26-184	€515,00	2 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-1240m	1/1.7"	12.20	CS-Mount	#26-340	€515,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-1240m	1/1.7"	12.20	S-Mount (M12 x 0.5)	#26-185	€515,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-1242m	1/1.1"	12.40	C-Mount	#23-565	€1.545,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-1242c	1/1.1"	12.40	C-Mount	#23-566	€1.555,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-1620m	1.1"	16.20	C-Mount	#23-567	€1.845,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-1620c	1.1"	16.20	C-Mount	#23-568	€1.855,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-2040m	1.1"	20.40	C-Mount	#23-571	€2.255,00	Kontakt
Color Camera	Alvium G1-2040c	1.1"	20.40	C-Mount	#23-572	€2.265,00	Kontakt
Monochrome Camera	Alvium G1-2050m	1"	20.20	C-Mount	#23-569	€795,00	4 In Stock
Color Camera	Alvium G1-2050c	1"	20.20	C-Mount	#23-570	€815,00	1 In Stock
Monochrome Camera	Alvium G1-2460m	1.2"	24.60	C-Mount	#23-573	€2.670,00	1 In Stock
Color Camera	Alvium G1-2460c	1.2"	24.60	C-Mount	#23-574	€2.680,00	Kontakt

