


[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Filter](#) / [Bandpassfilter](#)

Everix Ultradünne Bandpassfilter 10 nm OD 2 Mehr Produkte von [Everix](#)



- Schmale Bandbreite von nur 10 nm
- Leicht, flexibel und besonders dünn (Dicke 400 µm)
- Kratzunempfindlich und robust

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	12.45 ±0.15	Freie Apertur (%):	>90
Maximale Dicke (µm):	400		

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:	2.0		
Halbwertsbreite FWHM (nm):	10.00	Transmission (%):	>50% Average
Toleranz Zentralwellenlänge ZWL (%):	±1		

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	ZWL (nm)	FWHM (nm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
12.45	400.00	10.00	#26-972	€72,10	13 In Stock
12.45	405.00	10.00	#26-973	€72,10	12 In Stock
12.45	430.00	10.00	#26-974	€72,10	14 In Stock
12.45	450.00	10.00	#26-975	€72,10	10 In Stock
12.45	460.00	10.00	#26-976	€72,10	20+ In Stock
12.45	470.00	10.00	#26-977	€72,10	15 In Stock
12.45	488.00	10.00	#26-978	€72,10	13 In Stock
12.45	500.00	10.00	#26-979	€72,10	14 In Stock
12.45	520.00	10.00	#26-980	€72,10	9 In Stock
12.45	532.00	10.00	#26-981	€72,10	Kontakt
12.45	540.00	10.00	#26-982	€72,10	6 In Stock
12.45	550.00	10.00	#26-983	€72,10	7 In Stock
12.45	560.00	10.00	#26-984	€72,10	12 In Stock
12.45	580.00	10.00	#26-985	€72,10	3 In Stock
12.45	589.00	10.00	#26-986	€72,10	10 In Stock
12.45	600.00	10.00	#26-987	€72,10	4 In Stock
12.45	620.00	10.00	#26-988	€72,10	6 In Stock
12.45	632.00	10.00	#26-989	€72,10	6 In Stock
12.45	640.00	10.00	#26-990	€72,10	2 In Stock
12.45	650.00	10.00	#26-991	€72,10	2 In Stock
12.45	660.00	10.00	#26-992	€72,10	6 In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK

Telefonnr.: 1-800-363-1992 :

www.edmundoptics.com