

[Alle Produkte](#) / [Laseroptiken](#) / [Laserstrahlaufweiter](#) / [Strahlaufweiter von Jenoptik](#)

Jenoptik Strahlaufweiter mit variabler Vergrößerung Mehr Produkte von [Jenoptik](#)



- Ideal für Hochleistungs- und Ultrakurzpulssysteme
- Kontinuierliche Vergrößerungsbereiche von 1X bis 10X
- Beugungsbegrenzte Abbildung

Technische Informationen

Produkte

DWL (nm)	Wellenlängenbereich (nm)	Aufweitung	Eingangsapertur (mm)	Gewinde	Artikelnummer	Preis	Kaufen
1064	1030 - 1080	2X - 10X	8.0 - 3.0 (2X - 10X)	-	#73-084	€1.127,85 Mengenrabatte	1 In Stock
1064	1030 - 1064	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-085	€1.024,85 Mengenrabatte	Kontakt
532	515 - 540	2X - 10X	8.0 - 3.0 (2X - 10X)	-	#73-087	€1.127,85 Mengenrabatte	Kontakt
532	515 - 540	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-089	€1.024,85 Mengenrabatte	Kontakt
355	-	2X - 10X	6.0 - 2.2 (2X - 10X)	-	#73-090	€1.539,85 Mengenrabatte	Kontakt
355	-	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-091	€1.436,85 Mengenrabatte	Kontakt
1064	1030 - 1064	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-094	€1.797,35 Mengenrabatte	Kontakt
532	515 - 540	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-095	€1.797,35 Mengenrabatte	Kontakt
355	-	1X - 4X	4.0 (1X - 4X)	Input: M30 X 1.0	#73-097	€1.900,35 Mengenrabatte	Kontakt
1064	1030 - 1064	1X - 8X	9.0 - 4.0 (1X - 8X)	Input: M30 X 1.0 Output: SM2	#73-098	€2.415,35 Mengenrabatte	Kontakt
532	515 - 540	1X - 8X	9.0 - 4.0 (1X - 8X)	Input: M30 X 1.0 Output: SM2	#73-099	€2.415,35 Mengenrabatte	Kontakt
355	-	1X - 8X	9.0 - 4.0 (1X - 8X)	Input: M30 X 1.0 Output: SM2	#73-101	€2.621,35 Mengenrabatte	Kontakt



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
 Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com