

TECHSPEC[®] 12-12,7mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Achromate/dicke Linsen



Produkt #63-952 5 In Stock

-

1

+

€67⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€67,50 stückpreis
Stk. 5-9	€60,00 stückpreis
Stk. 10-25	€55,60 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed

Typ:

Circular

Optiktyp:

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

20.5	Tubuslänge (mm):
23.5	Gesamtlänge (mm):
16.00	Außendurchmesser (mm):
11.2	Freie Apertur CA (mm):
6.5	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
2.0	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

Gewinde & Montage

12.5 - 12.7	Optikdurchmesser (mm):
S-Mount	Gewindeart:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails




- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.



Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen







S-Thread Simple / Thin Lens Mount




S-Thread Simple /Thin Lens Mount



S-Thread Achromat / Thick Lens Mount





#58-741

