

Kompaktes Objektiv mit Festbrennweite, 35 mm Brennweite, 1,1" Sensorformat



Compact Fixed Focal Length Lenses for 1.1" Sensors

Produkt **#14-114** **4 In Stock**

[Vergleichsprodukte](#)

-

1

+

€1.031⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€1.031,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Compact 1.1" Fixed Focal Length Lenses	Series:
Fixed Focal Length Lens	Typ:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Variable	Blende:

45.20	Länge (mm):
39.5	Max. Durchmesser (mm):
39.5	Außendurchmesser (mm):

103.0	Gewicht (g):
-------	--------------

Optische Eigenschaften

22.9°	Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
-------	--

22.9°	Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
-------	-------------------------------------

17.60	Max. Bildkreis (mm):
-------	----------------------

35.00	Brennweite BW (mm):
-------	---------------------

300 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
---------	----------------------

f/2.8 - f/16	Blende (f/#):
--------------	---------------

-0.1	Verzeichnung (%):
------	-------------------

-0.1	Maximale Verzeichnung (%):
------	----------------------------

VS	Wellenlängenbereich:
----	----------------------

Sensor

1.1"	Max. Sensorgröße:
------	-------------------

3.45	Pixel Size (µm):
------	------------------

Gewinde & Montage

M34 x0.50	Filtergewinde:
-----------	----------------

C-Mount	Mount:
---------	--------

Konformität mit Standards

Ausgenommen / Ausnahmeregelung	RoHS 2015:
--	------------

Contains SVHC(s)	Reach 224:
----------------------------------	------------

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
--------------------------	-------------------------

Produktdetails

- C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensoren
- Kompakte Größe und geringes Gewicht
- 8 mm bis 50 mm Brennweite

Die kompakten Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren wurden für Kamerasensoren im 1,1“ Format mit einem Bildkreis von 17 mm Durchmesser entwickelt. Die Lichtstärke f/2,8 ermöglicht eine kleine, kompakte Größe, ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Objektive haben ein geringes Gewicht und sind in einem Brennweitenbereich von 8 bis 50 mm erhältlich. Kompakte Objektive mit Festbrennweite für 1,1" Sensoren haben ein standardmäßiges C-Mount-Gewinde und besitzen eine feststellbare Blende und einen fixierbaren Fokus für die Integration in industrielle Bildverarbeitungsanwendungen.