

**TECHSPEC®** Plattenhalterung, S-Mount, für 12,5 mm x 17,5 mm



Plate S-Mount Holder (#11-142)

Produkt **#11-142** **2 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €278<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €278,00 stückpreis              |
| Stk. 5-9      | €260,00 stückpreis              |
| Stk. 10-25    | €247,40 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Optic Mount (Fixed) **Funktion:**  
Rectangular **Optiktyp:**

**Hinweis:**  
Includes one S-Mount Aperture Cap ([# 11-137](#))

Dimensions of Compatible Optics (mm):  
12.5 x 17.6

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):  
30.0 x 30.0 x 28.5

Tubuslänge (mm):  
30.0

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):  
1.0

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):  
3.0

## Gewinde & Montage

Gewindeart:  
S-Mount

Kompatible Stangen:  
1/4-20

## Konformität mit Standards

Konform  
RoHS 2015:

Anzeigen  
Konformitätszertifikat:

## Produktdetails

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

## Technische Informationen

