

**TECHSPEC® 12,7mm Durchmesser x 5mm Länge, einfache Optikhalterung 25mm**



Produkt **#85-530** **1 In Stock**

- 1 + €42<sup>25</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte

Stk. 1+	€42,25 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Fixed **Funktion:**

Circular/Cylindrical Tube **Optiktyp:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

25.0 **Compatible Plate Inner Diameter (mm):**

5.0 **Tubuslänge (mm):**

Black Anodized Aluminum

**Aufbau:**

25 Dia.

**Größe (mm):**

## Gewinde & Montage

**Größe der kompatiblen Optiken (mm):**  
12.7

**Dicke kompatible Optiken (mm):**  
5.0

**Gewindeart:**  
M23.2 x 0.75

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Reach 224:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
- Passend für die [Cage-System Platten](#) 25 mm bzw. 30 mm
- Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule

Die einfachen Optikhalterungen des TECHSPEC® Cage-Systems mit 25 mm und 30 mm Außendurchmesser eignen sich ideal zur Befestigung von gefassten Optiken, Laserdiodenmodulen oder anderen optischen Komponenten in einem TECHSPEC® Cage-System. Eine Feststellschraube sichert die Komponenten in der einfachen Optikhalterung. Jede Halterung besitzt ein Außengewinde und kann so einfach mit den [Tuben des Cage-Systems](#) kombiniert werden. Auf diese Weise lassen sich Komponenten einfach zum System hinzufügen und entfernen - die einfachen Optikhalterungen für das TECHSPEC® Cage-System gestatten also noch flexiblere TECHSPEC® Cage-System Konfigurationen. Die einfachen Optikhalterungen können auch ideal als Optikfassung für andere Aufbauten eingesetzt werden.

**Bitte beachten Sie:** Produktnummer [#85-510](#), Durchmesser 20 mm, Dicke 5 mm, Halterung enthält eine Feststellschraube aus Metall.