

**TECHSPEC®** Würfelhalterung, S-Mount, 12,5 mm



12.5mm x 17.5mm Plate S-Mount Holder



Produkt #11-139 **1 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €278<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€278,00 stückpreis
Stk. 5-9	€260,00 stückpreis
Stk. 10-25	€247,40 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Optic Munt (Fixed)

**Funktion:**

Cube

**Optiktyp:**

**Hinweis:**

Includes one S-Mount Aperture Cap (# 11-137)

**Dimensions of Compatible Optics (mm):**

12.5 Sq.

**Physikalische und mechanische Eigenschaften****Größe (mm):**

25.4 x 25.4 x 34.3

**Tubuslänge (mm):**

25.4

**Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

12.5

**Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

12.5

**Gewinde & Montage****Gewindeart:**

S-Mount

**Kompatible Stangen:**

1/4-20

**Konformität mit Standards****RoHS 2015:**[Konform](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)**Produktdetails**

- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- 1/4-20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten ermöglichen die Integration von Würfeln und Platten in C-, S- und T-Mount Systeme. Diese Halterungen bieten Öffnungen mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an die auch andere C-, S- und T-Mount Komponenten angeschlossen werden können. An der Basis ist für den Aufbau auf Stangen eine M6 oder 1/4-20 Bohrung verfügbar, sodass die Halterungen mit Aufbauten auf Loch- und Montageplatten kompatibel sind. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount Halterungen ermöglichen einen Aufbau unter 90° und sind somit ideal für den Einbau von Strahlteilern, Filtern und Spiegeln im System geeignet. Um Licht von ungenutzten Öffnungen zu blocken und das System vor Schmutz zu schützen, sind C-, S- und T-Mount Verschlusskappen verfügbar.

**Technische Informationen**