

Schwalbenschwanzreiter, 1,5" Breite



1.5" Width, Dovetail Carrier, #55-339

Produkt **#55-339** 20+ In Stock

-

1

+

€92^{.50}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€92,50 stückpreis
Stk. 5+	€88,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
English	Typ:
Carrier	Hinweis:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X)

Art der Bewegung:

Dovetail	Führungssystem:
1.5	Länge (Zoll):
38.10	Länge (mm):

Aufbau:	
Black Anodized Aluminum	

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:	
Manual	

Gewinde & Montage

Gewinde:	
(6) 1/4-20 on 1"	

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	
Konform	
Konformitätszertifikat:	
Anzeigen	
REACH 241:	
Konform	


Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitz, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

Dovetail Optical Rail

