

## LED-Hintergrundbeleuchtung, 203,2 x 203,2 mm, IR, hohe Intensität

Mehr Produkte von [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Produkt **#28-765** **1 In Stock**

- 1 + €1.555<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1+    | €1.555,00 stückpreis            |
| Need More? | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| BL2-0808850IC   | Modellnummer:                  |
| 50,000          | Lebensdauer der LED (Stunden): |
| 4               | Anzahl an Kanäle:              |
| LED Illuminator | Beleuchtungsart:               |

**Hinweis:**  
Optional Manual Intensity Adjustment [#86-887](#) and [#89-555](#) are Available

**Gleichmäßigkeit (%):**  
±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)

Advanced Illumination **Hersteller:**

Backlight **Gehäusegeometrie:**

Constant **Betriebsmodus:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

203.2 H x 203.2 W x 24.1 D **Größe (mm):**

## Optische Eigenschaften

IR **Farbe:**

850 **Wellenlänge (nm):**

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Flying Leads **Stecker:**

**Stromversorgung:**  
Power Supply Required and Sold Separately.  
USA: [#66-855](#)  
Europe: [#66-855](#)  
Japan: [#89-513](#)  
Korea: [#33-773](#)  
China: [#66-855](#)

## Umwelt & Haltbarkeit

0 to 60 **Betriebstemperatur (°C):**

## Konformität mit Standards

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich

Advanced Illumination LED-Hintergrundbeleuchtungen sind in verschiedenen Größen erhältlich und sorgen für eine intensive, gleichmäßige Beleuchtung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Betriebsstunden und einer typischen Lichtverteilung über die beleuchtete Fläche von ±6% eignen sich diese Leuchten ideal für diverse Industrieanwendungen.

**Hinweis:** Das 24-V-Netzteil [#66-855](#) wird benötigt. [Zubehör für Advanced Illumination Produkte](#) ist verfügbar und wird separat verkauft.