

## Strahlteilerplatte, AR-beschichtet, 25 x 25 mm, 70R/30T



Produkt #13-406 **20+ In Stock**

- 1 + €63.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€63,00 stückpreis
Stk. 10-24	€47,75 stückpreis
Stk. 25-49	€44,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

AR Coated Beamsplitter **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

>85 **Freie Apertur (%):**

Plate **Aufbau:**

±0.38	<b>Toleranz Größe (mm):</b>
25.00 x 25.00	<b>Größe (mm):</b>
Cut	<b>Kanten:</b>
3.00	<b>Dicke (mm):</b>
<b>Optische Eigenschaften</b>	
<b>Beschichtungsspezifikation:</b> Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm Surface 2: AR M10 MgF2 @ 550nm	
70/30	<b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b>
Float Glass	<b>Substrat:</b> □
4 - 6λ	<b>Oberflächenebenheit (P-V):</b>
80-50	<b>Oberflächenqualität:</b>
400 - 700	<b>Wellenlängenbereich (nm):</b>
<b>Konformität mit Standards</b>	
<b>Konform</b>	<b>RoHS 2015:</b>
<b>Anzeigen</b>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<b>Konform</b>	<b>Reach 247:</b>

## Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungs-komponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.

Unser Service beinhaltet:

- Kundenspezifische Abmessungen, Materialien und mehr
- Hochpräzise Oberflächenqualität und -ebenheit
- Enge Toleranzen und komplexe Formen
- Skalierbare Produktion – vom Prototypen zur Serie


Erfahren Sie mehr über unsere [kundenspezifischen Fertigungsmöglichkeiten](#) oder senden Sie [hier](#) eine Anfrage.

## Produktdetails


- Kostengünstig
- Mehrere Größen erhältlich
- Verschiedene Strahlteilverhältnisse erhältlich

Unsere Strahlteilerplatten sind mit verschiedenen Teilungsverhältnissen erhältlich, einige Platten sind mit AR-Beschichtung auf der Rückseite erhältlich, um die Effizienz zu erhöhen und Geisterbilder zu vermeiden. Wenn Sie kundenspezifische Größen oder andere Reflexions-/Transmissionsverhältnisse benötigen, wenden Sie sich bitte an unser [Vertriebsbüro](#).


## Technische Informationen




**70R / 30T Beamsplitter (45°)**



**30R / 70T Beamsplitter (45°)**



**50R / 50T Beamsplitter (45°)**



;