

**TECHSPEC® 25/25,4 mm Quadratische kinematische Optikhalterung mit 3 Schrauben**



25/25.4mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws, #58-860

Produkt **#58-860** **15 In Stock**

- 1 + €114.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€114,00 stückpreis
Stk. 5-9	€102,60 stückpreis
Stk. 10+	€94,70 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Square **Optiktyp:**

Adjustable - Tip-Tilt **Typ:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

Freie Apertur CA (mm):

22.9 x 22.9

**Aufbau:**

Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings

**Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :**

0.25

**Verstellweg (mm):**

Z-Axis: 8

## Gewinde & Montage

**Größe der kompatiblen Optiken (mm):**

25.0 - 25.4

**Kompatible Stangen:**

M4 x 0.7, 8-32

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**

[Konform](#)

**Reach 224:**

[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**

[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel  $\pm 5^\circ$

Die quadratischen kinematischen TECHSPEC® Optikhalterungen ermöglichen die präzise Ausrichtung von optischen Komponenten. Jede Halterung besitzt 2 oder 3 Einstellschrauben zur Verkipfung. Die Halterungen mit 3 Schrauben können zusätzlich in Richtung der optischen Achse verschoben werden.

Die Feststellschrauben mit Nyloispitze (1,5 mm hexagonaler Schlüssel inkl.) verhindern eine Beschädigung der Optiken, die Aussparungen für die Finger vereinfachen das Einsetzen der Optik. Die Kontaktflächen der Einstellschrauben sind aus Edelstahl und ein spezielles Fett sorgt für eine reibungslose Bewegung. Die Einstellschrauben können entfernt und durch Inbusschlüssel oder einen motorisierten Antrieb (2 mm Schlüsselgröße) ersetzt werden. Zubehör: Schraube zur Stangenbefestigung und Inbusschlüssel zur Verstellung.

Diese Halterungen wurden so entwickelt, dass sie an unseren [TECHSPEC® Edelstahlstangen](#) befestigt werden können. Wenn der Außengewindeadapter von der Stange entfernt wird, befindet sich an der Stange entweder eine M4 oder eine 8-32 Bohrung für die Schraube der Optikhalterung.

[TECHSPEC® Zubehör für Optikhalterungen](#) ist erhältlich für die einfache Integration von unseren TECHSPEC® quadratischen, kinematischen Optikhalterungen in eine Vielzahl von Anwendungen.