

TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Strahlteiler, 25,4 mm Durchm., 680-1020 nm, 70R:30T



TECHSPEC® Ultrafast Beamsplitters

Produkt #13-832 **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €287.⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-4	€287,00 stückpreis
Stk. 5-9	€252,00 stückpreis
Stk. 10-19	€225,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Ultrafast Non-Polarizing Beamsplitter **Typ:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

3.00 ±0.10 **Dicke (mm):**

Durchmesser (mm):

25.40 +0.00/-0.10

Freie Apertur (%):

80

Parallelität (Bogensekunden):

<10

Optische Eigenschaften

Substrat:

Fused Silica (Corning 7980)

Oberflächenqualität:

10-5

Einfallswinkel (°):

45

Wellenlängenbereich (nm):

680 - 1020

Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):

70/30

Beschichtungsspezifikation:

Surface 1:
R_{avg} = 70±3% @ 680 - 1020nm
R_p = 56±3% @ 680 - 1020nm
R_s = 85±3% @ 680 - 1020nm
Surface 2:
R_s <2% @ 650 - 1100nm
R_p <1.5% @ 650 - 1100nm

GDD-Spezifikation:

Transmission: ±15 fs² @ 700 - 1080nm
Reflectivity: ±20 fs² @ 700 - 1080nm

Transmittierte Wellenfrontverzerrung:

λ/8 @ 632.8nm

Reflektierte Wellenfrontverzerrung:

<λ/6 @ 632.8nm

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)


Produktdetails

- Versionen für Ti:Saphir und Yb:dotierte Faserlaser
- Teilungsverhältnisse von 90:10, 70:30 und 50:50 (R:T)
- Genau kontrollierte GDD-Werte für Reflexion und Transmission

TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Strahlteiler sind ideal für gepulste Femtosekundenlaser wie Ti:Saphir und Yb:dotierte Faserlaser. Die vordere Fläche ist mit einer nicht polarisierenden Strahlteilerbeschichtung mit 90:10, 70:30 oder 50:50 (R:T) beschichtet, während auf der hinteren Fläche eine Antireflexionsbeschichtung aufgebracht ist, um die Verluste durch Reflexion zu minimieren. Jede Beschichtung besitzt eine genau kontrollierte Dispersion, die eine genaue Bestimmung der Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) des transmittierten oder reflektierten Pulses möglich macht. TECHSPEC® Ultrakurzpuls-Strahlteiler sind in Standard-Zollgrößen zur einfachen Integration in optische Systeme erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen Ultrakurzpuls-Strahlteiler mit einer kundenspezifischen Größe oder Beschichtung benötigen.

Bitte beachten Sie: Der Pfeil auf dem Optikrand zeigt auf die Strahlteiler-Beschichtung.

Technische Informationen



Kompatible Halterungen