

**TECHSPEC® C-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 25 mm Durchmesser**



25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

Produkt #11-146 **11 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €212<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€212,00 stückpreis
Stk. 5-9	€198,50 stückpreis
Stk. 10-25	€188,80 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

**Produktdetails**

Optic Munt (Rotatable) **Funktion:**

**Physikalische und mechanische Eigenschaften**

24.0 **Tubuslänge (mm):**

**Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

1.5

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

9.0

## Gewinde & Montage

Optikdurchmesser (mm):

25.0

Gewindeart:

C-Mount

## Konformität mit Standards

RoHS 2015:

[Konform](#)

Reach 224:

[Konform](#)

Konformitätszertifikat:

[Anzeigen](#)

## Produktdetails

- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Verzögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

**Bitte beachten Sie:** Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem [Inbusschlüssel](#) entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei [#90-621](#) muss der Retainerring mit einem [Gabelschlüssel](#) entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.