

TECHSPEC[®]

Objektiv mit Festbrennweite der CA-Serie, TFL-Mount, 25 mm



25mm CA Series Fixed Focal Length Lens



Produkt **#11-318** 20+ In Stock

-

1

+

€910⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€910,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

CA Series

Series:

Fixed Focal Length Lens

Typ:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Variable	Blende:
93.65	Länge (mm):
52	Max. Durchmesser (mm):
52	Außendurchmesser (mm):
0	Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):

Optische Eigenschaften

Horizontal: 50.0° Vertical: 38.0° Diagonal: 61.5°	Bildfeld bei max. Sensorformat:
50.0°	Horizontales Bildfeld, APS-C Sensor:
38.0°	Horizontales Bildfeld, 4/3“ Sensor:
32.1°	Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
29.2°	Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
20.2°	Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
27.90	Max. Bildkreis (mm):
0.019	Numerische Apertur NA, Objektseite:
10 (9)	Anzahl Elemente (Gruppen):
25.00	Brennweite BW (mm):
200 - ∞	Arbeitsabstand (mm):
f/2.8 - f/16	Blende (f/#):
M4 MgF ₂	Beschichtungsspezifikation:
39.64	Position Eintrittspupille (mm):
47.46	Hauptebene Objektseite (mm):
-8.15	Hauptebene Bildseite (mm):
5.8	Maximale Verzeichnung (%):
-56.88	Position Austrittspupille (mm):
VIS	Wellenlängenbereich:

Sensor

APS-C	Max. Sensorgröße:
2.74	Pixel Size (µm):

Gewinde & Montage

M52 x0.75 (Male)	Filtergewinde:
TFL-Mount	Mount:

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

Produktdetails

- Objektiv mit TFL- oder M40-Mount für APS-C-Sensoren (27,9 mm)
- Mehr als 30 Megapixel, für 3,45 µm Pixelgröße
- Kompakte APS-C-Objektive mit hoher Auflösung
- 35 mm bis 100 mm Brennweite

Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie (CA = "Compact APS") sind für hochauflösende Großformat-Sensoren konzipiert. Die Objektive decken Sensoren im APS-C-Format mit einem 28 mm Bildkreis ab und verfügen über einen TFL-Mount. TFL-Mounts haben ein M35x0,75-Gewinde mit einem Auflagemaß von 17,5 mm. Sie bieten das gleiche Auflagemaß, die gleiche Robustheit und den gleichen Bedienkomfort wie ein C-Mount. Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der CA-Serie bieten eine kompakte Größe und passen trotzdem an Großformat-Sensoren, sodass sie sich ideal für Bildverarbeitungs- und [Automatisierungsanwendungen](#) eignen.

Diese Objektive haben den [dritten Platz bei den Inspect Awards 2020](#) und den [VSD Innovators Award 2020 in Silber](#) gewonnen.