


## 27mm D., englisch/metrische Skala, Kontaktstrichplatte



Inch-Metric Comparison

Produkt **#39-458** **5 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €77.<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€77,00 stückpreis
Stk. 5-9	€72,40 stückpreis
Stk. 10+	€69,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Produktdetails

Typ:

Inch-Metric Comparison

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

27.00 ±0.05

Durchmesser (mm):

Dicke (mm):

2.28 ±0.127

±2 **Liniengenauigkeit (µm):**

<30 **Parallelität (Bogensekunden):**

0.25 **Zentrierung (mm):**

25.00 **Liniendicke (µm):**

±13 **Toleranz Liniendicke (µm):**

## Optische Eigenschaften

±1 **Winkeltoleranz (Bogensekunden):**

60-40 **Oberflächenqualität:**

3 - 4λ **Oberflächenebenheit (P-V):**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **Reach 240:**

## Produktdetails

Straight line scale with metric top, english bottom for comparative measurements.

**English Scale:** 0 to 0.6" in 0.01" increments

**Metric Scale:** 0 to 15mm in 0.1mm increments

- Stabiler als Film
- Chrommuster mit geringer Reflexion
- Englische oder metrische Versionen

Diese Glasstrichplatte hat eine höhere Stabilität als Folienstrichplatten, die sich verbiegen, verziehen und leicht beschädigt werden. Die Strichmuster bestehen aus gering reflektierendem Chrom mit hohem Kontrast und deutlicher Ablesbarkeit. Die Markierungen sind an der Unterseite der Strichplatte angebracht, sodass die Skalen immer direkten Kontakt mit dem untersuchten Objekt haben. Dadurch können Sie optimal fokussieren und exakte Messungen vornehmen.

Unsere Strichplatten mit 27 mm Durchmesser werden für unsere **6X und 9X Lupen** und unsere Strichplatten mit 26 mm und 35 mm Durchmesser für unsere **Peak Messlupen** und unsere **beleuchteten Peak Messlupen** eingesetzt. Beachten Sie das für die Lupen angegebene Bildfeld, bevor Sie eine Kombination aus Lupe und Strichplatte auswählen. Beispielsweise ist das Bildfeld von 5/8" (16 mm) bei einer 12XLupe nicht für eine Strichplatte mit einer Skala von 3/4" (20 mm) geeignet, wenn Sie die gesamte Skala benötigen.