


## 26mm D., englisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte



Straight Line Scale

Produkt **#62-227** **3 In Stock**

1  €77.<sup>00</sup>

[+ WARENKORB](#)

### Mengenrabatte

Stk. 1-4	€77,00 stückpreis
Stk. 5-9	€72,40 stückpreis
Stk. 10+	€69,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

**i** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

English Straight Line Scale

Typ:

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

26.00 ±0.125

Durchmesser (mm):

Dicke (mm):

1.50 ±0.10

±2 **Liniengenauigkeit (µm):**

<30 **Parallelität (Bogensekunden):**

0.25 **Zentrierung (mm):**

25.00 **Liniendicke (µm):**

±13 **Toleranz Liniendicke (µm):**

## Optische Eigenschaften

±1 **Winkeltoleranz (Bogensekunden):**

60-40 **Oberflächenqualität:**

3 - 4λ **Oberflächenebenheit (P-V):**

## Konformität mit Standards

**Konform** **RoHS 2015:**

**Anzeigen** **Konformitätszertifikat:**

**Konform** **Reach 240:**

## Produktdetails

**English Scale:** numbered every 0.025"  
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments  
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

- Stabiler als Film
- Chrommuster mit geringer Reflexion
- Englische oder metrische Versionen

Diese Glasstrichplatte hat eine höhere Stabilität als Folienstrichplatten, die sich verbiegen, verziehen und leicht beschädigt werden. Die Strichmuster bestehen aus gering reflektierendem Chrom mit hohem Kontrast und deutlicher Ablesbarkeit. Die Markierungen sind an der Unterseite der Strichplatte angebracht, sodass die Skalen immer direkten Kontakt mit dem untersuchten Objekt haben. Dadurch können Sie optimal fokussieren und exakte Messungen vornehmen.

Unsere Strichplatten mit 27 mm Durchmesser werden für unsere **6X und 9X Lupen** und unsere Strichplatten mit 26 mm und 35 mm Durchmesser für unsere **Peak Messlupen** und unsere **beleuchteten Peak Messlupen** eingesetzt. Beachten Sie das für die Lupen angegebene Bildfeld, bevor Sie eine Kombination aus Lupe und Strichplatte auswählen. Beispielsweise ist das Bildfeld von 5/8" (16 mm) bei einer 12XLupe nicht für eine Strichplatte mit einer Skala von 3/4" (20 mm) geeignet, wenn Sie die gesamte Skala benötigen.