

TECHSPEC<sup>®</sup>Verkleinerungsring für Cage Platten, 30-25mm



#85-705

Produkt **#85-705** 2 In Stock

-

1

+

€30<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €30,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Fixed                     | Funktion: |
| Circular/Cylindrical Tube | Optiktyp: |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 30.0 | Compatible Plate Inner Diameter (mm): |
|      | Länge (mm):                           |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 10.00                     |                         |
| 25.0                      | Innendurchmesser (mm):  |
| Black Anodized Aluminum   | Aufbau:                 |
| 30 Dia.                   | Größe (mm):             |
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Konform                   | Reach 224:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
  - Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
  - Verkleinerungsringe
- Das Zubehör für das TECHSPEC® Cage-System umfasst zusätzliche Komponenten zur Anpassung eines Cage-Systems. Mit Verkleinerungsringen lässt sich der Innendurchmesser der Cage-System Platten verringern. Die Ringe haben eine durchgehende Bohrung durch die eine der Feststellschrauben von der Platte durch den Ring bis zur Optik oder Optikfassung geschraubt werden kann. Die Stangenadapter können über M6 oder 1/4"-20 Gewindebohrungen an **Stangen** befestigt werden. Die Stangenadapter für das Cage-System mit einem Durchmesser und einer Länge von je 25 mm können auch zur Verbindung zweier schwenkbarer Platten genutzt werden. Scheiben sind zum Blocken optischer Wege oder zum Aufbau von kundenspezifischen Halterungen lieferbar. Jede Scheibe besitzt eine mittige Bohrung von 3 mm Durchmesser und 1 mm Tiefe und kann einfach kundenspezifisch bearbeitet und angepasst werden. Die austauschbare Optikhalterung **#85-717** für 25 mm ist kompatibel mit der seitlich zugänglichen Platte **#85-641** für 30 mm und besitzt einen Griff zum einfachen Einsetzen und Entfernen.

**Hinweis:** **#85-719** C-Mount Adapter passen in die Öffnung der 30mm Cage-System Platten und haben sowohl ein Innen- als auch ein Außengewinde. Dies ermöglicht die einfache Integration mit unseren **TECHSPEC C-Mount Komponenten**.

### Demo-Video

Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Anwendung durch Verwendung der richtigen Produkte. Ein kurzes Demo-Video gibt Ihnen einen Überblick über unsere neuen TECHSPEC® Komponenten für Cage-Systeme: **austauschbare Optikhalterung und seitlich zugängliche Platte**.