

Schwalbenschwanzreiter, 30 mm, englisch



30mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

Produkt **#12-508** **11 In Stock**

-

1

+

€114³³

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€114,33 stückpreis
Stk. 10+	€100,94 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

English

Typ:

Hinweis:

Carrier	
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
Linear (X)	Art der Bewegung:
Dovetail	Führungssystem:
1.18	Länge (Zoll):
30.00	Länge (mm):
Black Anodized Aluminum	Aufbau:
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
Manual	Verstellung:
Gewinde & Montage	
(8) 2-56, (1) 1/4-20	Gewinde:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:

PRODUKTDDETAILS


- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitzø, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.


Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Side Profile of Rail System




Large Carrier #55-340




Small Carrier #54-403





Medium Carrier #55-339




Large Carrier #55-404



Medium Carrier #55-341



Common Side Profile



Stock No.	L	A	B	C	D	# Slots	# C'bores
#54-401	12	6	4	—	—	3	—
#54-402	36	18	16	4	6	5	2

