

Schwalbenschwanzreiter, 40 mm, englisch



40mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

Produkt #12-510 **20+ In Stock**

- 1 + €132⁰⁰

+ WARENKORB

| Mengenrabatte | |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9 | €132,00 stückpreis |
| Stk. 10+ | €116,90 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

English **Typ:**

Carrier **Hinweis:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (X) **Art der Bewegung:**

| | |
|-------------------------|------------------------|
| | Führungssystem: |
| Dovetail | |
| | Länge (Zoll): |
| 1.57 | |
| | Länge (mm): |
| 40.00 | |
| | Aufbau: |
| Black Anodized Aluminum | |

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

| | |
|--------|---------------------|
| | Verstellung: |
| Manual | |

Gewinde & Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| | Gewinde: |
| (4) 6-32, (8) 2-56, (1) 1/4-20 | |

Konformität mit Standards

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Konform | RoHS 2015: |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform | REACH 241: |


Produktdetails

- Schienen und Reiter lieferbar
 - Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
 - Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
- Optik-Schiensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitzlöcher, mit denen sie an standardmäßige [Lochplatten oder Labortischen](#) mit 1/4-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren [TECHSPEC® manuellen Bühnen](#) zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.


Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen


Side Profile of Rail System




Large Carrier #55-340



Small Carrier #54-403



Medium Carrier #55-339



Large Carrier #55-404




Medium Carrier #55-341



Common Side Profile



| Stock No. | L | A | B | C | D | # Slots | # C'bores |
|-----------|----|----|----|---|---|---------|-----------|
| #54-401 | 12 | 6 | 4 | — | — | 3 | — |
| #54-402 | 36 | 18 | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 |



Units: inches