

TECHSPEC<sup>®</sup> 4mm Durchmesser, S-Mount Halterung für Einzellinsen



Produkt #63-939 2 In Stock

-

1

+

€40<sup>75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €40,75 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €36,60 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €34,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fixed

Typ:

Circular

Optiktyp:

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 6.2  | Tubuslänge (mm):                         |
| 9.2  | Gesamtlänge (mm):                        |
| 16.0 | Außendurchmesser (mm):                   |
| 3.0  | Freie Apertur CA (mm):                   |
| 3.0  | Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): |
| 1.0  | Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm): |

Gewinde & Montage

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 4.0     | Optikdurchmesser (mm): |
| S-Mount | Gewindeart:            |

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | REACH 241:              |


Produktdetails


- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.


Bitte beachten Sie: [#56-353](#), [#56-354](#), [#52-933](#) und [#52-292](#) bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen







**S-Thread Simple / Thin Lens Mount**




**S-Thread Simple /Thin Lens Mount**



**S-Thread Achromat / Thick Lens Mount**





#58-741

