

TECHSPEC®

T-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 40 mm - 65 mm Länge



Produkt **#58-755** 20+ In Stock

-

1

+

€126<sup>,00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €126,00 stückpreis              |
| Stk. 5-9      | €111,60 stückpreis              |
| Stk. 10-25    | €103,10 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails              |           |
|-----------------------------|-----------|
| Fine Focus Tube             | Typ:      |
| Extension Tube (Adjustable) | Funktion: |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| 40.0 - 65.0                                 | Tubuslänge (mm): |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 48.0                      | Außendurchmesser (mm):  |
| 33.0                      | Freie Apertur CA (mm):  |
| Gewinde & Montage         |                         |
| M33 x0.5                  | Tubusgewinde:           |
| T-Mount                   | Gewindeart:             |
| Konformität mit Standards |                         |
| Konform                   | RoHS 2015:              |
| Anzeigen                  | Konformitätszertifikat: |
| Konform                   | Reach 235:              |

## Produktdetails

- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
  - Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
  - Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit
- TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde können zur präzisen Positionsverstellung von optischen Elementen im System verwendet werden. Diese Tuben haben einen Außentubus mit C-, S- oder T-Mount Gewinde an der einen Seite und einen Innentubus mit feinem Gewinde, der eine genaue Fokussierung ermöglicht. Der zweite Zylinder hat ein S-, C- oder T-Mount Innengewinde, einen gerändelten Ring am vorderen Ende und ein Gewinde im Inneren als Streulichtschutz. Feststellschrauben können genutzt werden, um die Verlängerungstubus-Position zu fixieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde werden mit mehreren Längen angeboten, um zu den verschiedensten Anwendungen zu passen.

**Bitte beachten Sie:** Kompatible Inbusschlüssel für die C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde ([#56-271](#), [#55-452](#) und [#58-637](#)) werden separat verkauft.

## Technische Informationen

