

TECHSPEC®

Quadratische magnetische Montageplatte, englisch, 40 mm



#19-286 - 40mm Square Magnetic Base, Metric

Produkt #19-287 3 In Stock

-

1

+

€143<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €143,00 stückpreis              |
| Stk. 10+      | €128,70 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                                                 |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| English                                                        | Typ:     |
|                                                                |          |
|                                                                | Hinweis: |
| The permanent magnet is turned on and off by a switching lever |          |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| 20.00                                       | Dicke (mm): |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 40.00             | Breite (mm):  |
| 0.22              | Gewicht (kg): |
| Anodized Aluminum | Aufbau:       |

|       |             |
|-------|-------------|
| 40.00 | Länge (mm): |
|-------|-------------|

## Gewinde & Montage

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| (8) 2-56, (4) 6 x 32, (1) 1/4-20 | Gewinde: |
|----------------------------------|----------|

## Materialeigenschaften

|    |                  |
|----|------------------|
| 49 | Magnetkraft (N): |
|----|------------------|

## Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit [TECHSPEC® Bühnen](#)

Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten sind ideal für die flexible und einfache Befestigung von Systemkomponenten und Subsystemen auf Labortischen geeignet. Die Platten passen zu unseren [TECHSPEC® Bühnen](#) und fügen nur 20 mm Höhe zum Aufbau hinzu, was eine schnelle Integration von Optiken und Baugruppen ohne Höhenkompensation ermöglicht. An- und ausschaltbare Magnete mit 49 oder 196 N sorgen für ein einfaches Hinzufügen und Entfernen von Komponenten. Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten besitzen das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen und sind somit eine ideale Laborkomponente für den Systemaufbau.