

## 40mm x 40mm Bühnengröße, metrisch, Z-Achse



Produkt #55-031 **20+ In Stock**

- 1 + €635<sup>.00</sup>

**+ WARENKORB**

### Mengenrabatte

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4   | €635,00 stückpreis              |
| Stk. 5+    | €560,50 stückpreis              |
| Need More? | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

### Downloadbereich

### Produktdetails

Metric **Typ:**

### Physikalische und mechanische Eigenschaften

Linear (Z) **Art der Bewegung:**

Slide-Fit **Führungssystem:**

|   |   |
|---|---|
| 40 x 40   | <b>Bühnengröße (mm):</b>                  |
| None  | <b>Mittiges Loch:</b>                     |
| Aluminium Stage   | <b>Aufbau:</b>                            |
| ±2.5  | <b>Höhenverstellung (mm):</b>             |
| 2   | <b>Belastbarkeit (kg):</b>                |
| <b>Angesenkte Durchbohrungen für Inbusschrauben:</b><br>(3) 3.5mm Diameters on 32mm Sq. |   |
| 3   | <b>Abweichung von gerader Linie (µm):</b> |
| 0.5   | <b>Verstellweg pro Umdrehung (mm):</b>    |
| 0.15  | <b>Gewicht (kg):</b>                      |

## Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Metric Micrometer | <b>Verstellung:</b> |
|-------------------|---------------------|

## Gewinde & Montage

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| (7) M3 x 0.5 | <b>Gewinde:</b> |
|--------------|-----------------|

## Konformität mit Standards

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <a href="#">Ausgenommen / Ausnahmeregelung</a> | <b>RoHS 2015:</b>              |
| <a href="#">Anzeigen</a>                       | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| <a href="#">Contains SVHC(s)</a>               | <b>Reach 247:</b>              |

## Produktdetails

- Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
- Erhältlich in sechs Größen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Feststellschraube

Über die Mikrometerschraube der Bühne können optische Komponenten präzise bewegt werden. Eine Umdrehung entspricht 0,5 mm. Die Höhenverstellung bei den 25 und 40 mm Bühnen beträgt ±2,5 mm und bei den 60 und 80 mm Bühnen ±5 mm.

Die quadratische 40 mm breite und 8 mm dicke obere Adapterplatte [#58-290](#) passt auf M3 Löcher und bietet Durchbohrungen für ¼ - 20 oder M6 Inbusschrauben. Kompatibel mit folgenden Bühnen: [#55-029](#), [#55-030](#), [#55-031](#), [#55-838](#), und [#55-839](#).

60 mm quadratische Bühnengröße, Z-Achse [#55-032](#) und 80 mm quadratische Bühnengröße Z-Achse [#56-335](#) sind kompatibel mit den folgenden Bühnen: [#54-687](#), [#55-032](#), [#55-459](#), [#55-527](#), [#55-840](#), [#55-841](#), [#56-335](#) und [#56-336](#).

## Technische Informationen

