

TECHSPEC[®] T-Mount-Halterung für Polarisationsfilter, 50 mm Durchmesser



TECHSPEC 50mm T-Mount Polarizer Holder (#11-147)

Produkt **#11-147** 4 In Stock

-

1

+

€227⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€227,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Funktion:

Optic Mount (Rotatable)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

24.0

Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

1.5

Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):

9.0	
Gewinde & Montage	
50.0	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Konform	Reach 224:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter können für die einfache Integration von Polarisationsfiltern oder Verzögerern in C-, S- oder T-Mount-Systemen verwendet werden. In den Halterungen können die Polarisationsfilter um 90° gedreht werden, während die Halterung an sich fix bleibt. Ein Hebel ermöglicht dem Nutzer eine reibungslose Drehung und die einfache Orientierung der Polarisationsachse im System. Die TECHSPEC C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter sind für Polarisationsfilter mit 12,5, 20, 25 oder 50 mm Durchmesser und Dicken zwischen 1,5 und 9 mm verfügbar. Verwenden Sie die Adapter #12-836 oder #12-837 für die Befestigung von quadratischen Polarisatoren mit 12,5 oder 25 mm Kantenlänge. Die Halterungen sind ideal, um schnell und effektiv Polarisation zu C-, S- oder T-Mount-Systemen hinzuzufügen.

Bitte beachten Sie: Der Teil der Halterung mit Innengewinde muss mit einem [Inbusschlüssel](#) entfernt werden, wenn Polarisationsfilter mit 12,5, 25 oder 50 mm Größe eingesetzt werden. Bei [#90-621](#) muss der Retainerring mit einem [Gabelschlüssel](#) entfernt werden, wenn ein Polarisationsfilter mit 20 mm Größe montiert werden soll.