

TECHSPEC[®] 50mm Durchmesser, T-Mount-Halterung für Achromate/dicke Linsen



50mm Diameter, T-Mount Achromat/Thick Lens Mount, #88-944



Produkt **#88-944** 20+ In Stock

-

1

+

€108^{.00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€108,00 stückpreis
Stk. 5-9	€93,90 stückpreis
Stk. 10-25	€86,30 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fixed	Typ:
Circular	Optiktyp:

Optic Mount (Fixed)	Funktion:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
32.5	Tubuslänge (mm):
Black Anodized Aluminum (6061 T6)	Aufbau:
35.95	Gesamtlänge (mm):
53.0	Außendurchmesser (mm):
38.0	Freie Apertur CA (mm):
18.5	Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
5.0	Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):
Gewinde & Montage	
50.0	Optikdurchmesser (mm):
T-Mount	Gewindeart:
Konformität mit Standards	
Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	REACH 241:


Produktdetails


- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen wurden für die Integration von runden Optiken in C-, S- und T-Mount-Systeme entwickelt. Die optischen Komponenten werden über den mitgelieferten Retainerring befestigt, der mit einem standardmäßigen flachen Gabelschlüssel eingeschraubt werden kann. TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen haben ein 1" x 32 TPI, M12 x 0,5 oder M42 x 0,75 Gewinde mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser. Die runden Optikhalterungen sind mit einer Vielzahl von optomechanischen Komponenten mit C-, S- oder T-Mount-Gewinde kompatibel und sind ideal für den Aufbau von verschiedensten optischen Systemen.



Bitte beachten Sie: #56-353, #56-354, #52-933 und #52-292 bestehen aus 3 Teilen.

Technische Informationen







S-Thread Simple / Thin Lens Mount



S-Thread Simple /Thin Lens Mount



S-Thread Achromat / Thick Lens Mount





#58-741



Section A-A

2X 0.7

M42x0.75-6g

2.0