

Alle Produkte / Optomechanik / [Optische Stangenhalterungen](#)

[4 Produkte der Produktfamilie](#)

TECHSPEC®

Quadratische magnetische Basis, 65 mm

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden



Produkt #18-681 **9 In Stock**

1

€166^{,00}

+ WARENKORB

#18-681 - 65mm Square Magnetic Base Metric

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€166,00 stückpreis
Stk. 10+	€149,40 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Downloadbereich	
STEP:step	IGES:igs
PDF-Zeichnung:pdf	eDrawing:eprt
EO Spec Sheet	Alle Dateien herunterladen

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Produktdetails

Typ: Metric

Hinweis: The permanent magnet is turned on and off by a switching lever

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm): 65.00

Breite (mm): 65.00

Dicke (mm): 20.00

Aufbau: Anodized Aluminum

Gewicht (kg): 0.54

Gewinde & Montage

Gewinde: (4) M3 x 0.5,
(9) M6 x 1.0

Materialeigenschaften

Magnetkraft (N): 196

Konformität mit Standards

RoHS 2015: **Konform**

Konformitätszertifikat: [Anzeigen](#)

Produktdetails

- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit **TECHSPEC® Bühnen**

Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten sind ideal für die flexible und einfache Befestigung von Systemkomponenten und Subsystemen auf Labortischen geeignet. Die Platten passen zu unseren **TECHSPEC® Bühnen** und fügen nur 20 mm Höhe zum Aufbau hinzu, was eine schnelle Integration von Optiken und Baugruppen ohne

Höhenkompensation ermöglicht. An- und ausschaltbare Magnete mit 49 oder 196 N sorgen für ein einfaches Hinzufügen und Entfernen von Komponenten. Die TECHSPEC® flachen magnetischen Montageplatten besitzen das gleiche Lochmuster wie unsere TECHSPEC® Bühnen und sind somit eine ideale Laborkomponente für den Systemaufbau.

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:



Einachsige Bühnen mit Kreuzrollenlager (Modell ohne Durchbohrung)



Schwalbenschwanzbühnen mit hoher Belastbarkeit



Stangenhalterungen



Edelstahlstangen mit metrischen Maßen

Häufig zusammen gekauft



#47-332 - Plankonvexe Linse, 12 mm D. x 24 mm BW, VIS-0°-beschichtet
€47,50

Stk.




#47-337 - Plankonvexe Linse, 12 mm D. x 54 mm BW, VIS-0°-beschichtet
€47,50

Stk.



#36-347 - Kleine präzise Bühne für eine Achse, 40 mm Verstellweg
€273,00

Stk.



#45-991 - Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 25 mm Durchm., 532 nm, 45°
€146,00

Stk.

