

Basler ace acA720-290gm GigE-Kamera, monochrom

Mehr Produkte von [Basler](#)



Basler ace GigE Cameras



Produkt **#11-492** **2 In Stock**

▢

[Ähnliche Kameras](#)

-

1

+

€379⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€379,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

SPEZIFIKATIONEN

Produktdetails

Typ:

Monochrome Camera	
acA720-290gm	Modellnummer:
Basler	Hersteller:
ace	Kamerareihe:
Monochrome	Spektrum:
Physikalische und mechanische Eigenschaften	
42 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)	Größe (mm):
90	Gewicht (g):
Full	Gehäuse:
Sensor	
1/2.9"	Sensorformat:
0.40	Auflösung (Megapixel):
291.00	Bildrate (fps):
720 x 540	Pixel (h x v):
6.9 x 6.9	Pixelgröße, h x v (µm):
4.97 x 3.73	Sensorfläche, h x v (mm):
Sony IMX287	Sensortyp:
Progressive Scan CMOS	Sensor:
Global	Verschlusstyp:
10/12 bit	Pixeltiefe:
Freely Programmable	Belichtungszeit:
74.2	Dynamikbereich (dB):
GigE Vision, GenICam	Bildverarbeitungsstandard:
Elektronische Spezifikationen	
2.9 (12VDC External Power Supply) 3.2 (PoE)	Energieverbrauch (W):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
GigE (PoE)	Schnittstelle:
GigE, RJ45 with Screw Locks	Stecker:
Power Supply Required and Sold Separately: USA: #68-466 Europe: #68-466 Japan: #68-466 Korea: #68-466 China: #68-466	Stromversorgung:
1 opto-coupled input line, 1 opto-coupled output line, 1 general purpose I/O (GPIO) line	GPIOs:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, or Free-Run	Synchronisation:
Back Panel	Orientierung des Anschlusses:
6-pin Hirose (HR10)	GPIO-Steckertyp:
Software Driver: Windows, Linux - 32 and 64 bit	Betriebssystem:
Gewinde & Montage	

C-Mbunt	Mount:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter #88-517	Gewinde:

Umwelt & Haltbarkeit

0 to +50	Betriebstemperatur (°C):
-20 to +80	Lagerungstemperatur (°C):

Konformität mit Standards

Konform	RoHS 2015:
Anzeigen	Konformitätszertifikat:
Konform	Reach 235:

PRODUKTDDETAILS

- Perfekter Ersatz für Analogkameras
- Sehr kleine Abmessung
- Power over Ethernet (PoE)
- Pylon-Treiber von Basler inkl.

Ein ideales Upgrade für Analogkamera-Benutzer. Die Basler ace GigE-Kamera ist eine kostengünstige Gigabit-Ethernet-Kamera. Aufgrund der kleinen Abmessungen (29 x 29 mm, vergleichbar mit Analogkameras), kann die ace als direkter Ersatz in einem bereits existierenden System verwendet werden oder ist eine exzellente Auswahl für ein neues Projekt. Power over Ethernet (PoE) ermöglicht einen Einsatz der Basler ace Kameras mit großer Kabellänge – ideal für den Einsatz in Fabrikhallen. Die industriebewährte Basler Pylon SDK-Software und Treiber werden mit allen Kameras mitgeliefert.

Bitte beachten Sie: GigE-Kabel und Stromversorgung (wenn PoE nicht genutzt wird) werden benötigt. Objektiv der UC-Serie ([#33-300](#)) nicht inklusive.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

