

LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung, 200 x 200 mm, blau



Effilux High Power LED Backlights

Produkt #22-100 [KONTAKT](#)

⊖ 1 ⊕ €765⁰⁰

[+ WARENKORB](#)

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€765,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

i Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

Produktdetails

LED illumination **Beleuchtungsart:**

>90% **Geichmäßigkeit (%):**

Effilux **Hersteller:**

Gehäusegeometrie:

Betriebsmodus:

Continuous with AIC (Analog Intensity Control)

Physikalische und mechanische Eigenschaften**Größe (mm):**

239 x 239

Gewicht (g):

1900

Aktive Fläche (mm):

200 x 200

Optische Eigenschaften**Farbe:**

Blue

Wellenlänge (nm):

465

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle**Stromversorgung:**

Power Supply Required and Sold Separately.

USA: [#15-874](#)Europe: [#15-875](#)Japan: [#73-409](#)Korea: [#73-409](#)China: [#15-874](#)**Umwelt & Haltbarkeit****Betriebstemperatur (°C):**

0 - 50

Konformität mit Standards**RoHS 2015:**[Konform](#)**Reach 224:**[Konform](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)

Produktdetails

- >90% Gleichförmigkeit
- Integrierter analoger Controller für genaue Intensitäts- und Dimmereinstellung
- Antireflexionssystem zur Absorption von Streulicht

Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung bietet eine hohe Intensität, mehr als 90% Gleichförmigkeit sowie einen außergewöhnlichen Kontrast. Sie stellt somit eine ideale Lösung für Inspektionen mit Hintergrundbeleuchtung dar. Der praktische integrierte Analogcontroller ermöglicht die präzise Steuerung von Leistung und Intensität, ohne dass zusätzliche Komponenten eingesetzt werden müssen. Die Effilux LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Leistung besitzt ein Antireflexionssystem, das ungewünschtes Licht absorbiert, und somit höheren Kontrast und ein klareres Bild ermöglicht. Die Hintergrundbeleuchtungen eignen sich ideal für Inspektionen in der industriellen Bildverarbeitung.

Bitte beachten Sie: Es sind optionale Kollimationskits für die Hintergrundbeleuchtung mit 200 x 200 mm ([#22-104](#)) und die Hintergrundbeleuchtung mit 300 x 300 mm ([#22-105](#)) verfügbar. Sie werden separat verkauft.