

## TECHSPEC® C-Mount Zylinder mit Innengewinde



C-Mount Helicoid Movement Barrel, #11-131



Produkt #54-392 **20+ In Stock**

- 1 + €451<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€451,00 stückpreis
Stk. 5-9	€398,60 stückpreis
Stk. 10-25	€367,10 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

**Bitte beachten Sie:** Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich

### Produktdetails

Helicoid Barrel

Typ:

Optic Mount (Linear Adjustment) **Funktion:**

Circular **Optiktyp:**

## Physikalische und mechanische Eigenschaften

31.8 **Tubuslänge (mm):**

34.8 **Gesamtlänge (mm):**

2.0 **Min. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

13.75 **Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):**

13.5 **Freie Apertur CA (mm):**

30.0 **Außendurchmesser (mm):**

7.5 **Verstellweg (mm):**

## Gewinde & Montage

C-Mount **Gewindeart:**

0.75 x 32 TPI **Tubusgewinde:**

15.0 **Optikdurchmesser (mm):**

## Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Konform](#) **Reach 209:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

## Produktdetails

- Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
- C-Mount-Außen- und Innengewinde
- Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten

TECHSPEC® C-Mount-Zylinder mit Innengewinde sorgen für eine reibungslos gleitende Bewegung mit präziser Fokussierbarkeit auf ein System, ohne Verdrehung der montierten optischen Komponenten. Die Zylinder sind ideal für die einfache Integration in jedes C-Mount-System, wie z. B. Tubus- oder Bildgebungssysteme und sind für die Montage von Optiken mit 12,5 mm, 15 mm und 25 mm Durchmesser erhältlich. Die Zylinder zeichnen sich durch einen kleinen maximalen linearen Verstellweg von 16 mm für die 12,5 und 25 mm Versionen sowie einen maximalen Verstellweg von 7,5 mm für die Versionen für 25 mm Optiken aus.

**Bitte beachten Sie:** Bei den C-Mount-Zylindern mit Innengewinde für 15 mm Optiken ([#54-392](#)) sind zwei Retainerringe ([#54-395](#)) erforderlich, um eine Optik zu befestigen. Ebenfalls verfügbar sind Adapter für die Montage von 15 mm gefassten Achromatenpaaren und Relaisoptiken ([#54-394](#) bzw. [#54-721](#)). Um mehrere Optiken in einem C-Mount-Zylinder mit Innengewinde für Optiken mit 12,5 mm Durchmesser ([#57-649](#)) zu befestigen, muss der Retainerring [#59-240](#) verwendet werden.

**Note:** Accessories are required for operation and sold separately. The adapters thread into the helicoid's inner barrel. One retainer ring is required to position the lens adapters, or two can be used to maintain a fixed position. Two 1.5mm wide slots are provided on each accessory to accommodate a spanner wrench. Two retainer rings can also be used to hold a TECHSPEC® lens with a 15mm diameter in place.

## Technische Informationen

