

**TECHSPEC® Adapter Innengewinde C-Mount, Außengewinde T-Mount**



Compact, Female C-Mount to Male T-Mount Adapter, #58-753

Produkt **#58-753** **3 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €62<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€62,50 stückpreis
Stk. 5-9	€55,70 stückpreis
Stk. 10-25	€51,50 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Thread Adapter	Typ:
48.0	Außendurchmesser (mm):
C-Mount to T-Mount	Gewindeart:
Female to Male	Gewindeausrichtung:

25.4	<b>Freie Apertur CA (mm):</b>
16.02	<b>Gesamtlänge (mm):</b>
12.57	<b>Tubuslänge (mm):</b>
Black Anodized Aluminum (6061-T6)	<b>Aufbau:</b>
Thread Adapter	<b>Funktion:</b>

## Konformität mit Standards

<a href="#">Konform</a>	<b>RoHS 2015:</b>
<a href="#">Anzeigen</a>	<b>Konformitätszertifikat:</b>
<a href="#">Konform</a>	<b>REACH 241:</b>

## Produktdetails

- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SMD5 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.

;