

# Kinematische Optikhalterung der E-Serie für scharfkantige Ablenkungsspiegel



Produkt **#21-063** **7 In Stock**

-

1

+

€101<sup>.00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-9      | €101,00 stückpreis              |
| Stk. 10+      | €96,00 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails        |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Adjustable - Tip-Tilt | Typ:                         |
| D-Shaped              | Optiktyp:                    |
| 2                     | Anzahl an Verstellschrauben: |

Physikalische und mechanische Eigenschaften

|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 23    | Freie Apertur CA (mm):                                                        |
|       | Aufbau:<br>Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings |
| ±3.5  | Feiner Neigewinkel (°):                                                       |
| ±3.5  | Feiner Kippwinkel (°):                                                        |
| 0.25  | Gewindesteigung der Einstellschraube (mm) :                                   |
| 7     | Max. Dicke der kompatiblen Optiken (mm):                                      |
| 38.10 | Höhe optische Achse (mm):                                                     |

Gewinde & Montage

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 25.40 | Größe der kompatiblen Optiken (mm): |
|-------|-------------------------------------|

Konformität mit Standards

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Konform  | RoHS 2015:              |
| Anzeigen | Konformitätszertifikat: |
| Konform  | Reach 247:              |

Produktdetails

- Ideale Halterung für scharfkantige 1"-Ablenkungsspiegel
  - Günstiger Preis
  - Verstellschrauben mit M6 x0,25 (101,6 TPI)
- Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie in D-Form zeichnen sich durch wertvolle Details aus, die für die Montage von scharfkantigen Ablenkungsspiegeln mit 1" (25,4 mm) Durchmesser unerlässlich sind. Die Halterungen besitzen 2 Schrauben für die optische Ausrichtung über Verkipfung (±3,5°). Die M6 x0,25 (101,6 TPI) Verstellschrauben bieten eine glatte Bewegung und können per Hand oder über einen Inbusschlüssel (2 mm Schlüsselgröße) eingestellt werden. Die Verstellschrauben sind abnehmbar, sodass eine noch kompaktere Größe entstehen kann. Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie in D-Form haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Velseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß.