

# FG1 LaserShield Komfortbrille



Produkt **#12-746** KONTAKT

-

1

+

€350<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1+       | €350,00 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

## SPEZIFIKATIONEN

### Produktdetails

Adjustable Temples Wrap Around

Art:

Zertifizierung EN 207/208:

DIR LB3 + MLB3Y @ 850-900nm, DIR LB4 + M  
LB4Y @ 900-950nm, DIR LB5 + MLB5Y @ 950-  
1,000nm, DIR LB6 + MLB6Y @ 1,000-1,063nm, D  
LB6, IR LB7 + MLB7Y @ 1,063-1,400nm, DIR LB4  
+ MLB2 @ 1,400-1,600nm, DIR LB4 @ 1,600-  
2,200nm, DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-  
11,000nm

|       |                        |
|-------|------------------------|
|       | <b>Filtermaterial:</b> |
| Glass |                        |
|       | <b>Filter:</b>         |
| LS17  |                        |

### Optische Eigenschaften

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
|                      | <b>Optische Dichte OD:</b> |
| >3 @ 850 - 2800nm    |                            |
| >4 @ 900 - 2600nm    |                            |
| >5 @ 950 - 1010nm    |                            |
| >7 @ 1010 - 1500nm   |                            |
| >5 @ 1500 - 2350nm   |                            |
| >5 @ 2800 - 10,600nm |                            |

|       |               |
|-------|---------------|
|       | <b>Farbe:</b> |
| Clear |               |

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
|    | <b>Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%):</b> |
| 75 |                                                      |

### Konformität mit Standards

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
|          | <b>RoHS 2015:</b>              |
| Konform  |                                |
|          | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| Anzeigen |                                |

## PRODUKTDDETAILS

- CE-zertifizierter Laserstrahlschutz
- Versionen für ultraviolette, sichtbare und infrarote Laser
- Erhältlich als Korb-, Standard- oder Komfortbrille

Die Laserschutzbrillen und Korbbrillen zeichnen sich durch eine hohe optische Dichte im angegebenen Wellenlängenbereich aus, um vor Laserstrahlung zu schützen. Die haltbaren Gläser sind aus absorbierenden Farbstoffen für den Laserschutz gegossen, sodass versehentliche Kratzer keinen Einfluss auf ihre Leistung haben. Es sind Versionen für den Schutz vor ultravioletten, sichtbaren und infraroten Lasern verfügbar. Alle Laserschutzbrillen sind CE-zertifiziert und werden mit einem Hartschalenetui, einer Umhängeschnur und einem Mkrofasertuch geliefert.

Die Laserschutzbrillen sind in vier Typen verfügbar:

**Korbbrille:** Passen über reguläre Brillen und haben Lüftungslöcher, um ein Beschlagen zu vermeiden.

**Standardbrille:** Passen über reguläre Brillen und haben seitliche Fenster, um ein großes Blickfeld zu bieten.

**Komfortbrille, verstellbare Bügellänge:** Haben ein gebogenes Design mit verstellbarer Bügellänge und verstellbarem Winkel.

**Komfortbrille, verstellbarer Steg:** Haben ein gebogenes Design mit verstellbarem Steg und komfortablen Bügeln.

**Warnung:** Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.