

## TECHSPEC® Platte, fest



#85-620 and #85-619



Produkt **#85-619** **1 In Stock**

- 1 + €58<sup>00</sup>

**+ WARENKORB**

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€58,00 stückpreis
Need More?	<a href="#">Angebotsanfrage</a>

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

### Konformität mit Standards

[Konform](#)

RoHS 2015:

[Anzeigen](#)

Konformitätszertifikat:

[Konform](#)

Reach 235:

## Produktdetails

- Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
- Konfigurierbar für einen Verstellweg von 1/2" oder 1"
- Für [Mikrometerschrauben](#) mit 3/8" Befestigungsschaft
- Schritt-für-Schritt-Montageanleitung [verfügbar](#)

Diese linearen Verstellbühnen erweitern das TECHSPEC® Cage-System um eine lineare Verstellmöglichkeit. Die Bühnen können grob entlang der Cage-Stangen positioniert werden. Nach der Befestigung an den Cage-Stangen können die Bühnen mit der Mikrometerschraube exakt positioniert werden. Durch zusätzliche Federn kann der Verstellweg von 1/2" auf 1" vergrößert werden. Die linearen Bühnen für das TECHSPEC® Cage-System sind in zwei Varianten lieferbar: Der einfache Verstellmechanismus nutzt 6 mm Stangen und Standardplatten, während die andere Verstellbühne ein Wälzlager für besonders reibungsarme Bewegung bietet.

**Bitte beachten Sie:** [Mikrometer-/Verstellschrauben](#) und [6 mm Stangen](#) werden separat angeboten.

## Technische Informationen

Description	Quantity	Feature	Stock No.
Micrometer Mount Kit	1 Required	Micrometer Holder	<a href="#">#85-618</a>
		Protective Steel Plate	
		<a href="#">#86-838</a> Compression Springs (2pk)	
25mm Standard Cage Plate, M6	2 Required*	One plate is used for travel and second plate is fixed	<a href="#">#85-632</a>
30mm Standard Cage Plate, M6			<a href="#">#85-630</a>
25mm Standard Cage Plate, 1/4-20			<a href="#">#85-633</a>
30mm Standard Cage Plate, 1/4-20			<a href="#">#85-631</a>
Micrometer or Actuator	1 Required	Choose based on type, travel, and graduation	<a href="#">Customer Selected</a>
Shaft Collar (2pk)	1 Optional	Can be used instead of a fixed plate	<a href="#">#86-845</a>
Compression Springs (2pk)	1 Optional	Used to extend travel range to 1"	<a href="#">#86-838</a>

\*Note: Only 1 required if Shaft Collars are used.

Description	Quantity	Feature	Stock No.
Translation Assembly Kit	1 Required	<a href="#">#85-618</a> Micrometer Mount Kit	<a href="#">#86-847</a>
		<a href="#">#85-620</a> Travel Bearing Plate	
		<a href="#">#85-619</a> Fixed Bearing Plate	
		<a href="#">#85-686</a> Linear Bearing Bushings (2pk)	
		<a href="#">#85-471</a> 3mm Dia x 75mm Length Rod (x2)	
Micrometer or Actuator	1 Required	Choose based on type, travel, and graduation	<a href="#">Customer Selected</a>
Compression Springs (2pk)	1 Optional	Used to extend travel range to 1"	<a href="#">#86-838</a>

Type	Travel	Graduation	Stock No.
Micrometer Drive	0.5"	0.001"	<a href="#">#58-660</a>
Micrometer Drive	25mm	0.01mm	<a href="#">#58-663</a>