

InfiniTube FM Objektivadapter für Olympus UIS/UIS-2 (RMS)

Mehr Produkte von [Infinity Photo-Optical Company](#)



InfiniTube FM-200 (1X), #58-310



Produkt **#58-314** **1 In Stock**

-

1

+

€111^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€111,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Konformität mit Standards

Konform

RoHS 2015:

Konform

Reach 224:

Konformitätszertifikat:

- Direkter Anschluss an C-Mount Kameras mit 2/3" Sensor oder kleineren Sensoren

- Dieses In-Line-System wird verwendet, um unendlich korrigierte Objektive an C-Mount Kameras zu befestigen und führt so zu Vergrößerungen, die mit normalen Objektiven nicht möglich wären (z.B. 50X Vergrößerung). Das InfinityTube™ System kann in verschiedenen Weisen verwendet werden. Es kann für Anwendungen bei denen die Beleuchtung von einer anderen Quelle wie z.B. einer Hintergrundbeleuchtung oder gerichteten Beleuchtung kommt alleine verwendet werden (InfinityTube™ [#58-310](#) oder [#58-309](#)) oder es kann so aufgebaut werden, dass eine In-Line-Beleuchtung verwendet werden kann. Der erste In-Line-Anbau ([#58-313](#)) wurde für Objektive mit einer Vergrößerung von 10X oder weniger entwickelt. Der zweite In-Line-Anbau ([#58-312](#)) bietet die beste Leistung bei Objektiven mit einer Vergrößerung von 10X oder mehr, kann aber auch mit geringeren Vergrößerungen eingesetzt werden. An alle unsere In-Line-Anbauten können unsere [flexiblen Lichtleiter](#) mit 0,312" Spitzendurchmesser angeschlossen werden. Außerdem wird ein InfinityTube™ In-Line-Assembly ([#58-311](#)) angeboten. Objektivadapters werden separat verkauft. In das In-Line-Assembly können 9mm Filter eingebaut werden. Eine C-Halteklammer mit 1/4-20 Befestigungsloch ([#57-788](#)) wird separat angeboten.



System Includes		Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit		#58-311
Hitachi KP-D20B Camera		#55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only)		#56-522
Y-C Cable (6 ft.)		#39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter		#58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator		#55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L)		#39-367
Fiber Optic Adapter		#38-944
Standard Boom Stand		#54-120
Rack & Pinion Mounting Plate		#54-123
C-Clamp with 1/4-20 Mounting Hole		#57-788