


# Laserschutzfenster LS01 ECW 304,8 x 304,8 mm



Lasersafety Windows

Produkt #75-518 NEU 2 In Stock

-

1

+

€128<sup>00</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-5      | €128,00 stückpreis              |
| Stk. 6-10     | €115,20 stückpreis              |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

| Produktdetails                                                                                            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Zertifizierung EN 207/208:<br>D AB7 + IR AB3 190– 315<br>DIR AB5 + MAB5Y >315 – 360<br>DI AB3 9000– 11000 |                 |
| Polymer                                                                                                   | Filtermaterial: |
| LS27                                                                                                      | Filter:         |

| Physikalische und mechanische Eigenschaften |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 304.8 x 304.8                               | Größe (mm):                                   |
| 3.00                                        | Dicke (mm):                                   |
| Optische Eigenschaften                      |                                               |
| >5 @ 190-360<br>>5 @ 9000-11000             | Optische Dichte OD:                           |
| Clear                                       | Farbe:                                        |
| 90                                          | Durchlässigkeit für sichtbares Licht VLT (%): |
| Konformität mit Standards                   |                                               |
| Anzeigen                                    | Konformitätszertifikat:                       |

## Produktdetails

- CE-zertifizierter Laserstrahlenschutz
- Verfügbar für UV-, VIS- und NIR-Wellenlängen
- Größe 200 mm x 100 mm ideal für kleine Sichtfenster
- Größen von 304,8 mm x 304,8 mm ebenfalls erhältlich

Laserschutzfenster weisen eine hohe optische Dichte in einem bestimmten Wellenlängenbereich im UV-, VIS- und NIR-Spektrum auf. Die aus Acryl und Polycarbonat gefertigten Laserschutzfenster sind CE-zertifiziert und schützen effektiv vor Laserstrahlung. Die Fenster sind in einer Größe von 200 x 100 mm erhältlich und lassen sich leicht in Türen, Fenster und Gehäuse integrieren. Laserschutzfenster eignen sich ideal für die Blockung von Laserstrahlung und ermöglichen eine sichere Betrachtung von Laserumgebungen in der Materialbearbeitung, der Fertigung und in Laboren mit Nd:YAG-, CO<sub>2</sub>- und Faserlasern sowie weiteren Laserquellen.

**Warnung:** Da die Möglichkeit von Augenschäden besteht, sollte vor Kauf der individuell benötigte Laserschutz vom jeweiligen Lasersicherheitsbeauftragten bestimmt werden.