

Alle Produkte / Optomechanik / T-Mount Gewindeadapter / C-, S- und T-Mount Gewindeadapter

Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® Adapter



Male C-Mount to Female 1.035 x 40 TPI
#88-955

Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

Absenden

1

€62⁵⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-4	€62,50 stückpreis
Stk. 5-9	€55,70 stückpreis
Stk. 10-25	€51,50 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

! Preise exklusiv
der geltenden
Mehrwertsteuer
und Abgaben

Downloadbereich

- STEP:step
- PDF-Zeichnung:pdf IGES:igs
- eDrawing:eprt
- [Alle Dateien herunterladen](#)

Außengewinde:	C-Mount (1" - 32 TPI)	Innengewinde:	1.035" x 40 TPI (SM1)
Typ:	Optomechanical Thread Adapter	Außendurchmesser (mm):	30.0
Gewindeart:	C-Mount to 1.035 x 40 TPI (SM1)	Gewindeausrichtung:	Male to Female
Freie Apertur CA (mm):	22.0	Gesamtlänge (mm):	10.0
Tubuslänge (mm):	6.0	Aufbau:	Black Anodized Aluminum (6061-T6)
Funktion:	Thread Adapter		

Konformität mit Standards

RoHS 2015:	Konform	Konformitätszertifikat: Anzeigen
REACH 241:	Konform	

Produktdetails

- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SM05 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.

Häufig zusammen gekauft



#03-625 - C-Mount Fokussiertubus mit feinem Gewinde, 30 mm - 50 mm Länge
€118,00

Stk.


Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:




#03-623 - C-Mount-Zylinder mit Irisblende
€226,00

Stk.



#03-618 - 5 mm Abstandsring zur Umwandlung von CS-Mount-Kameras in C-Mount
€29,00

Stk.



#02-147 - Sandgestrahltes Glas 203mm x 254mm
€58,00

Stk.

Tipps & Downloads

Medientyp

- Anwendungshinweis
- Video
- FAQ
- Glossar
- Trends in der Optik

ANWENDUNGSHINWEIS

Kinematische Bewegung im Überblick

VIDEO

Kinematische runde Optikhalterungen der E-Serie

VIDEO

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

VIDEO

Important Concepts for Selecting Optical...

FAQ

How do truncated optics eliminate the...

GLOSSAR

Gimbal

mehr anzeigen