

TECHSPEC® Adapter Außengewinde S-Mount, Innengewinde C-Mount



Male S to Female C Adapter, #63-974

Produkt **#63-974** 20+ In Stock

-

1

+

€62<sup>.50</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €62,50 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €55,70 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €51,50 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Thread Adapter

Typ:

Thread Adapter

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 6.0                               |                               |
|                                   | <b>Aufbau:</b>                |
| Black Anodized Aluminum (6061-T6) |                               |
|                                   |                               |
|                                   | <b>Gesamtlänge (mm):</b>      |
| 10.0                              |                               |
|                                   | <b>Außendurchmesser (mm):</b> |
| 30.0                              |                               |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
|      | <b>Freie Apertur CA (mm):</b> |
| 10.0 |                               |

## Gewinde & Montage

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
|                    | <b>Gewindeart:</b>         |
| S-Mount to C-Mount |                            |
|                    | <b>Gewindeausrichtung:</b> |
| Male to Female     |                            |

## Konformität mit Standards

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
|                          | <b>RoHS 2015:</b>              |
| <a href="#">Konform</a>  |                                |
|                          | <b>Konformitätszertifikat:</b> |
| <a href="#">Anzeigen</a> |                                |
|                          | <b>REACH 241:</b>              |
| <a href="#">Konform</a>  |                                |

## Produktdetails

- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium

TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Gewindeadapter stellen sicher, dass alle Gewindetypen des Tubus-Systems miteinander kompatibel sind. Dazu gehören C-, S- und T-Mount Gewinde und Gewinde des TECHSPEC Multi-Element Tubus-Systems (M29 x 0,75), ID1 (1,035" x 40 TPI, entspricht SM1 Gewindespezifikation) und ID05 (0,535" x 40 TPI, entspricht SM05 Gewindespezifikation). Alle Gewindeadapter haben ein kurzes Profil, um die Verlängerungslänge zu minimieren. Sie bestehen außerdem aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Reflexionen innerhalb eines Systems auf ein Minimum zu reduzieren. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Gewindeadapter sind ideal für die Systemerweiterung und funktionieren mit jeder optischen Komponente, die die unterstützten Gewindearten verwendet.