

TECHSPEC[®] mCherry Filterwürfel-Set - Olympus



Olympus Filter Cube #86-833



Produkt **#67-009-OLY** **1 In Stock**

-

1

+

€1.350⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1-9	€1.350,00 stückpreis
Stk. 10+	€1.215,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails	
Fluorescence Filter Kit	Typ:
mCherry	Kompatibles Fluorophor:
#67-033	Anregungsfilter:

#67-036	Emissionsfilter:
#67-083	Dichroitischer Filter:
Olympus	Kompatible Mikroskophersteller:

Optische Eigenschaften

Fused Silica (Corning 7980)	Substrat: □
Hard Coated	Beschichtung:
542 - 582	Anregungsbereich (nm):
603 - 678	Emissionsband (nm):
593.00	Dichroitische Grenzwellenlänge (nm):
542 - 678	Wellenlängenbereich (nm):

Konformität mit Standards

Anzeigen	Konformitätszertifikat:
----------	-------------------------

Produktdetails

- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
 - Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
 - Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
 - Nicht-montierte **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** ebenfalls erhältlich
- Die vormontierten TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets im Würfel erleichtern die Integration bei den beliebten Mikroskopen von Olympus oder Nikon. Jedes Fluoreszenzfilterset im Würfel besteht aus einem dichroitischen **TECHSPEC® Fluoreszenzfilter** sowie zwei **TECHSPEC® Fluoreszenz-Bandpassfiltern**, die so ausgerichtet wurden, dass eine optimale Anregung und Emission der wichtigsten Fluorophore erreicht wird. Die Filter können einfach ausgebaut und entsprechend den Anforderungen der Anwendung ersetzt werden, was die Flexibilität erhöht. Ungefasste **TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets** sind ebenfalls erhältlich.
- Built-to-Order-Produkt:** Die Produkte werden nach der Bestellung aus Standardkomponenten zusammengebaut. Wenn alle Komponenten auf Lager sind, erhalten Sie die Ware in der Regel innerhalb von 5 - 8 Tagen. **Kontaktieren Sie uns** bei Fragen zu Lieferung oder Lagerbestand.