

Roter Laserpointer



Produkt **#53-546** 12 In Stock

-

1

+

€32^{,00}

+ WARENKORB

Mengenrabatte	
Stk. 1+	€32,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Produktdetails

Lasertyp:	
Diode	
CDRH-Laserklasse:	
3R	
Lebensdauer (Stunden):	
3.00	

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):	
133.35	

Optische Eigenschaften	
650.00	Wellenlänge (nm):
±10	Wellenlängentoleranz (nm):
3.175	Strahldurchmesser (mm):
Red	Farbe:
Elektronische Spezifikationen	
5	Ausgangsleistung (mW):
Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle	
2 AAA (not included)	Spannungsversorgung:
Free Space	Auskopplung:
Konformität mit Standards	
Anzeigen	Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Zeigen Sie auf die gewünschten Ziele in einer Entfernung von bis zu 450 m. Der Druckknopf befindet sich an der Vorderseite, um eine bessere Stabilität bei Präsentationen zu gewährleisten. Wird mit 2 AAA-Batterien betrieben (nicht im Lieferumfang enthalten). Aluminiumkonstruktion mit glatter, mattschwarzer Oberfläche. Der Laserpointer hat die Größe eines Kugelschreibers und passt bequem in Ihre Hand oder Tasche. Die Punktgröße hat einen Durchmesser von 1" bei 23 m und 2" bei 50 m. 2 Jahre Herstellergarantie sind inbegriffen.

Dieser kompakte rote Laserpointer ist ideal für Ausrichtungs-, Präsentations- und grundlegende Positionierungsanwendungen. Er emittiert einen gut sichtbaren roten Laserstrahl bei 650 nm und eignet sich gut für den Einsatz in Klassenzimmern, Labors und in der Leichtindustrie. Das schlanke, stiftähnliche Gehäuse ermöglicht eine bequeme Bedienung in der Hand, während der integrierte Impulsknopf eine intuitive Steuerung nach Bedarf ermöglicht. Dieser rote Laserpointer ist sehr praktisch und passt problemlos in eine Tasche oder einen Werkzeugkasten. Ob Sie wichtige Punkte in einer Präsentation hervorheben oder optische Komponenten ausrichten möchten, dieser rote Laser bietet eine zuverlässige Leistung in einem benutzerfreundlichen Design.

- Wellenlänge 650 nm
- Handhaltbar
- Batteriebetrieben

Handheld-Laserpointer projizieren auf sichtbare Ziele bis zu einer Entfernung von 450 m. Ein Druckknopf an der Vorderseite sorgt für eine sichere Steuerung bei Präsentationen, während das stiftgroße Design bequem in die Hand und die Tasche passt. Jeder Laserpointer wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und verfügt über eine schlanke Metallkonstruktion und eine glatte Oberfläche. Bitte prüfen Sie in den Produktdetails, ob Batterien beigelegt sind.