

TECHSPEC®

S-Mount-Faseradapter, SMA



S-Mount, SMA Fiber Connector Adapter

Produkt #64-097 20+ In Stock

-

1

+

€40<sup>75</sup>

+ WARENKORB

| Mengenrabatte |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Stk. 1-4      | €40,75 stückpreis               |
| Stk. 5-9      | €36,30 stückpreis               |
| Stk. 10-25    | €33,90 stückpreis               |
| Need More?    | <a href="#">Angebotsanfrage</a> |

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Fiber Patchcord

Optiktyp:

Optic Mount (Fixed)

Funktion:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (mm):

|                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.00                                                                                |                         |
| <b>Aufbau:</b><br>Black Anodized Aluminum Mount, Stainless Steel<br>Fiber Connector |                         |
| Elektronische Spezifikationen                                                       |                         |
| SMA                                                                                 | Fiber Connection:       |
| Gewinde & Montage                                                                   |                         |
| S-Mount                                                                             | Gewindeart:             |
| Konformität mit Standards                                                           |                         |
| Konform                                                                             | RoHS 2015:              |
| Konform                                                                             | Reach 224:              |
| Anzeigen                                                                            | Konformitätszertifikat: |

## Produktdetails

- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  - Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  - Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
- Die Faseradapter für das Tubus-System bieten eine einfache Lösung für die Integration von Fasern mit Stecker in C-Mount-, S-Mount-, SM1- (1,035" x40 TPI) oder SM05-Systeme (0,535" x40 TPI). Die C-Mbunt-Faseradapter sind für SMA-, FC- oder FC/APC-Stecker erhältlich. Die S-Mount-Faseradapter sind für SMA-, FC-, FC/APC- oder ST-Stecker erhältlich. SM1- und SM05-Faseradapter sind für FC/APC-Stecker erhältlich. Die Faseradapter können in jede Komponente mit **C-Mount-, S-Mount-, SM1- oder SM05-**Innengewinde eingeschraubt werden. Faseradapter für das Tubus-System können in beide Richtungen orientiert werden, um größtmögliche Flexibilität zu bieten. Das optionale Gehäuse ist separat erhältlich.

## Technische Informationen

